

## MOPL K11 STAHL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Obrázek výrobku



Systémové příslušenství pro konstrukční řadu krytů Klippon® K umožňuje snadné přizpůsobení krytu pro splnění specifických požadavků jakéhokoliv použití.

- DIN lišty TS 35 a TS15
- Montážní desky
- Závěsy
- Držák na montáž na zeď

Společnost Weidmüller může tuto skříň dodat podle specifikací zákazníka - vybavenou všemi potřebnými svorkami a kabelovými průchodkami.

### Všeobecné objednací údaje

|                  |                                                                                                                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verze            | Klippon K (prázdňá hliníková skříň), Montážní deska, Montážní deska, Výška: 67 mm, Šířka: 64 mm, Hloubka: 2 mm, Základní materiál: Ocelové plechy, galvanizované, galvanizované, Stříbrná |
| Číslo objednávky | <a href="#">3073000000</a>                                                                                                                                                                |
| Typ              | MOPL K11 STAHL                                                                                                                                                                            |
| GTIN (EAN)       | 4008190857936                                                                                                                                                                             |
| Množství         | 1 items                                                                                                                                                                                   |

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

|                            |         |                            |             |
|----------------------------|---------|----------------------------|-------------|
| Hloubka                    | 2 mm    | Hloubka (v palcích)        | 0.0787 inch |
| Výška                      | 67 mm   | Výška (v palcích)          | 2.6378 inch |
| Šířka                      | 64 mm   | Šířka (v palcích)          | 2.5197 inch |
| Rozměr při montáži – výška | 33.5 mm | Rozměr při montáži – šířka | 56 mm       |
| Čistá hmotnost             | 52 g    |                            |             |

## Teploty

Provozní teplota

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky  
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Všeobecné informace

|                    |               |                   |                                  |
|--------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|
| Tloušťka materiálu | 2 mm          | Typ upevnění      | Přišroubováno                    |
| Provedení povrchu  | galvanizované | Základní materiál | Ocelové plechy,<br>galvanizované |

## Všeobecné informace o příslušenství

|                            |               |                            |                                  |
|----------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------------|
| Tloušťka materiálu         | 2 mm          | Typ upevnění               | Přišroubováno                    |
| Provedení povrchu          | galvanizované | Základní materiál          | Ocelové plechy,<br>galvanizované |
| Rozměr při montáži – šířka | 56 mm         | Rozměr při montáži – výška | 33.5 mm                          |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000213    | ETIM 9.0    | EC000213    |
| ETIM 10.0   | EC000213    | ECLASS 14.0 | 27-40-06-39 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-39 |             |             |

## MOPL K11 STAHL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Hloubka 7,5 mm



Systémové příslušenství pro konstrukční řadu krytů Klippon® K umožňuje snadné přizpůsobení krytu pro splnění specifických požadavků jakéhokoliv použití.


- DIN lišty TS 35 a TS15
- Montážní desky
- Závěsy
- Držák na montáž na zeď

Společnost Weidmüller může tuto skříň dodat podle specifikací zákazníka - vybavenou všemi potřebnými svorkami a kabelovými průchodkami.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                 |  |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|
| Typ        | TS35X7.5 ST K11            | Verze                                                           |  |
| Číslo      | <a href="#">8000003899</a> | Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 7,5, Šířka: 64 mm, bez slotu, Ocel, |  |
| objednávky |                            | pozinkovaný a pasivovaný                                        |  |
| GTIN (EAN) | 4050118652383              |                                                                 |  |
| Množství   | 20 ST                      |                                                                 |  |

### TS 15



Systémové příslušenství pro konstrukční řadu krytů Klippon® K umožňuje snadné přizpůsobení krytu pro splnění specifických požadavků jakéhokoliv použití.

- DIN lišty TS 35 a TS15
- Montážní desky
- Závěsy
- Držák na montáž na zeď

Společnost Weidmüller může tuto skříň dodat podle specifikací zákazníka - vybavenou všemi potřebnými svorkami a kabelovými průchodkami.

### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                   |  |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|
| Typ        | TS15X5 ST K11              | Verze                                                             |  |
| Číslo      | <a href="#">8000003888</a> | Nosná lišta, TS 15, Šířka: 64 mm, bez slotu, Ocel, galvanizované, |  |
| objednávky |                            | pochromované                                                      |  |
| GTIN (EAN) | 4050118652390              |                                                                   |  |
| Množství   | 20 ST                      |                                                                   |  |