

MOPL K61 STAHL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku

Systémové příslušenství pro konstrukční řadu krytů Klippon® K umožňuje snadné přizpůsobení krytu pro splnění specifických požadavků jakéhokoliv použití.

- DIN lišty TS 35 a TS15
- Montážní desky
- Závěsy
- Držák na montáž na zeď

Společnost Weidmüller může tuto skříň dodat podle specifikací zákazníka - vybavenou všemi potřebnými svorkami a kabelovými průchodkami.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Klippon K (prázdňá hliníková skříň), Montážní deska, Montážní deska, Výška: 145 mm, Šířka: 245 mm, Hloubka: 2 mm, Základní materiál: Ocelové plechy, galvanizované, galvanizované, Stříbrná
Číslo objednávky	3073120000
Typ	MOPL K61 STAHL
GTIN (EAN)	4008190858056
Množství	1 items

MOPL K61 STAHL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	2 mm	Hloubka (v palcích)	0.0787 inch
Výška	145 mm	Výška (v palcích)	5.7086 inch
Šířka	245 mm	Šířka (v palcích)	9.6456 inch
Rozměr při montáži – výška	72.5 mm	Rozměr při montáži – šířka	230 mm
Čistá hmotnost	497 g		

Teploty

Provozní teplota

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Všeobecné informace

Tloušťka materiálu	2 mm	Typ upevnění	Příšroubováno
Provedení povrchu	galvanizované	Základní materiál	Ocelové plechy, galvanizované

Všeobecné informace o příslušenství

Tloušťka materiálu	2 mm	Typ upevnění	Příšroubováno
Provedení povrchu	galvanizované	Základní materiál	Ocelové plechy, galvanizované
Rozměr při montáži – šířka	230 mm	Rozměr při montáži – výška	72.5 mm

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

MOPL K61 STAHL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Hloubka 7,5 mm



Řada krytů Klippon® POK je vyrobena z vysoce kvalitního polyesteru vyztuženého skleněnými vlákny a je ideální pro aplikace a prostředí, kde je vyžadována odolnost proti korozi, odolnost proti nárazu a vysoká třída ochrany IP. Klíčové vlastnosti rozsáhlé produktové řady:

- K dispozici v 17 velikostech
- Dvě standardní povrchové úpravy (barvy): šedá (podobná RAL 7001 pro průmyslové použití) a černá (podobná RAL 9011 pro drsná prostředí, Ex)
- Víko s nerezovými šrouby s křížovou / plochou drážkou
- Lisované těsnění ze silikonu nebo chloroprenu
- Upevňovací otvory mimo utěsněnou oblast pro zajištění vysoké ochrany proti vniknutí IP66
- Odolnost proti nárazu až 7 Joulů
- Instalace přímo v krytu nebo pomocí vnitřní montážní desky
- Montáž přímo na zeď možná pomocí upevňovacích otvorů nebo montážního podstavce
- Upevňovací šroub k připevnění lišt a desek
- Požární odolnost do E60 závisí na konfiguraci
- Společnost Weidmüller může tuto skříňku vyrobit a dodat podle specifikací zákazníka - vybavený všemi potřebnými svorkami a kabelovými průchodkami.

Všeobecné objednací údaje

Typ	TS35X7.5 ST POK 1626	Verze
Číslo	8000003909	Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 7,5, Šířka: 243 mm, bez slotu, Ocel,
objednávky		pozinkovaný a pasivovaný
GTIN (EAN)	4050118652673	
Množství	20 ST	
Typ	TS35X7.5 ST K61	Verze
Číslo	8000037567	Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 7,5, Šířka: 243 mm, se slotem, Ocel,
objednávky		galvanizované, pochromované
GTIN (EAN)	4050118653298	
Množství	20 ST	