

HDC MGBIT 8 FC M SH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Flexibilní**

Čtyři velikosti modulu umožňují individuální řešení a tím šetří velké množství prostoru. Menší rozteč také znamená optimalizovaný design.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Datový modul, 48 V, 5 A, Cat. 6A, Počet pólů: 8, Nalisované připojení, Zásuvka, Požadovaný počet míst na zásuvná připojení: 1
Číslo objednávky	3092810000
Typ	HDC MGBIT 8 FC M SH
GTIN (EAN)	4099987109796
Množství	1 items

HDC MGBIT 8 FC M SH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Výška	40.3 mm	Výška (v palcích)	1.5866 inch
Šířka	26.35 mm	Šířka (v palcích)	1.0374 inch
Délka	13.9 mm	Délka (v palcích)	0.5472 inch
Čistá hmotnost	30.4 g		

Teploty

Mezní teplota -40 °C ... 125 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Počet pólů	8	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Kategorie	Cat. 6A	Cykly zapojování	≥ 500
Typ	Zásuvka	Kategorie rázového napětí	III
Závažnost znečištění	3	Základní materiál	Polykarbonát
Řada	ModuPlug	Jmenovité napětí (DIN EN 61984)	48 V
Jmenovité rázové napětí (DIN EN 61984)	0.8 kV	Jmenovitý proud (DIN EN 61984)	5 A
Požadovaný počet míst na zásuvná připojení	1		

Verze

Průřez propojení AWG, max.	AWG 28	Typ připojení	Nalisované připojení
Průřez propojení AWG, min.	AWG 20	Průřez vodiče, max.	0.5 mm ²
Průřez vodiče, min.	0.08 mm ²		

Signální kontakt

Délka odizolování, signální 4.2 mm

Silový kontakt

Utahovací moment, max. podle průřezu vodiče	Průřez vodiče, min.	0.08 mm ²
	Průřez vodiče, max.	0.5 mm ²

Klasifikace



ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		

HDC MGBIT 8 FC M SH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com



HDC MGBIT 8 FC M SH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Krimovací kontakty D-SUB




Krimované spoje poskytují elektrické a mechanické spojení mezi vodičem a kontaktem, které je bezpečné a spolehlivé. Optimální krimpované připojení je plynotěsné a odolné proti korozi.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC C HS BMO.08-0.12 AU	Verze
Číslo	2748730000	Zásuvka, zlato, 0.08 - 0.12 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118890549	
Množství	100 ST	
Typ	HDC C HS BMO.2-0.5 AU	Verze
Číslo	2748720000	Zásuvka, zlato, 0.2 - 0.5 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118890631	
Množství	100 ST	

Standardně



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MF 6B AB	Verze
Číslo	1428920000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118233414	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MF 6B BA	Verze
Číslo	1428940000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118233353	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MF 10B AC	Verze
Číslo	1428960000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118233223	
Množství	1 ST	

HDC MGBIT 8 FC M SH


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Typ	HDC MF 10B CA	Verze
Číslo	1428980000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118233278	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MF 16B AD	Verze
Číslo	1429010000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118233315	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MF 16B DA	Verze
Číslo	1429030000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118233407	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MF 24B AF	Verze
Číslo	1429050000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118233285	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MF 24B FA	Verze
Číslo	1429070000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118233520	
Množství	1 ST	

S dlouhým vodícím kolíkem



Všeobecné objednáací údaje

Typ	HDC MFGL 10B AC	Verze
Číslo	2736990000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118823042	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MFGL 6B AB	Verze
Číslo	2736970000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118823035	
Množství	1 ST	

HDC MGBIT 8 FC M SH


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Typ	HDC MFGL 24B FA	Verze
Číslo	2737040000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118823097	
Množství	1 ST	


S krátkým vodícím kolíkem



Všeobecné objednáací údaje

Typ	HDC MFGS 16B DA	Verze
Číslo	2736940000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118823004	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MFGS 24B AF	Verze
Číslo	2736950000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118823011	
Množství	1 ST	

S dlouhým vodícím kolíkem



Všeobecné objednáací údaje

Typ	HDC MFGL 16B DA	Verze
Číslo	2737020000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118823073	
Množství	1 ST	


HDC MGBIT 8 FC M SH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories


S krátkým vodícím kolíkem



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGS 16B AD	Verze
Číslo objednávky	2736930000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822298	
Množství	1 ST	


S dlouhým vodícím kolíkem



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGL 16B AD	Verze
Číslo objednávky	2737010000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823066	
Množství	1 ST	

S krátkým vodícím kolíkem



HDC MGBIT 8 FC M SH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Accessories

Všeobecné objednáací údaje

Typ	HDC MFGS 6B AB	Verze
Číslo	2736890000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118822250	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MFGS 24B FA	Verze
Číslo	2736960000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118823028	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MFGS 10B AC	Verze
Číslo	2736910000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118822274	
Množství	1 ST	


S dlouhým vodícím kolíkem



Všeobecné objednáací údaje

Typ	HDC MFGL 24B AF	Verze
Číslo	2737030000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118823080	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MFGL 10B CA	Verze
Číslo	2737000000	Frame
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118823059	
Množství	1 ST	

S krátkým vodícím kolíkem



HDC MGBIT 8 FC M SH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Accessories

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGS 6B BA	Verze	
Číslo	2736900000	Frame	
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118822267		
Množství	1 ST		
Typ	HDC MFGS 10B CA	Verze	
Číslo	2736920000	Frame	
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118822281		
Množství	1 ST		

S dlouhým vodícím kolíkem



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGL 6B BA	Verze	
Číslo	2736980000	Frame	
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118822908		
Množství	1 ST		

Elektrické moduly



Flexibilní
Čtyři velikosti modulu umožňují individuální řešení a tím šetří velké množství prostoru. Menší rozteč také znamená optimalizovaný design.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MGBIT 8 MC	Verze	
Číslo	2748520000	Datový modul, 50 V, 5 A, Cat. 6A, Počet pólů: 8, Nalisované připojení, Zástrčný, Požadovaný počet míst na zásuvná připojení: 1	
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118890761		
Množství	1 ST		

HDC MGBIT 8 FC M SH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Typ	HDC MGBIT 8 MC M SH	Verze
Číslo	3092820000	Datový modul, 48 V, 5 A, Cat. 6A, Počet pólů: 8, Nalisované připojení,
objednávky		Zástrčný, Požadovaný počet míst na zásuvná připojení: 1
GTIN (EAN)	4099987 109857	
Množství	1 ST	