



Pokud potřebujete adaptér, který vám umožní používat jeden 8-jádrový instalační kabel pro dvě 4-jádrové služby, modul kabelový rozdělovač společnosti Weidmüller je pro vás tou pravou volbou.

Vlastnosti:

- IP 20
- Kat.5
- úzký design umožňuje instalaci vedle sebe na propojovacím panelu

Všeobecné objednací údaje

Verze	Cable splitter module, IP20
Číslo objednávky	3095680000
Typ	IE-AD-3RJ12-1:1
GTIN (EAN)	4099987117050
Množství	10 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost

37 g

Teploty

Skladovací teplota

Provozní teplota

-40 °C...85 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS

V souladu bez výjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Všeobecné údaje

Připojení 1

RJ12

Připojení 2

RJ12

Barevný

černá

Hlavní materiál krytu

PBT, UL 94: V-0

Povrch kontaktu

Pozlacený nikl

Stínění

nestíněné

Stupeň krytí

IP20

Cykly zapojování

750

Elektrické vlastnosti

Odpor izolace

1000 MΩ at 500 V DC

Jmenovité napětí

125 V

Obecné standardy

Standardní konektor

TIA-1096-A

Klasifikace

ETIM 8.0

EC000313

ETIM 9.0

EC000313

ETIM 10.0

EC000313

ECLASS 14.0

27-44-03-20

ECLASS 15.0

27-44-03-20

Nákresy

