

SAI-AU M12 SB 8DO 2A-V2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Trend of IP 20 do IP67, tedy od přístrojů se skříněmi po přístroje bez, dosahuje svého vrcholu s IP 67 I/O podřízenými členy (slave). U těchto řešení Plug & Play není potřeba připojovat jednotlivé vodiče. To znamená podstatné časové úspory a zamezuje to chybám v připojení jednotlivých vodičů. V dnešní době představují IP 67 sběrníkové moduly to nejmodernější a nejúspornější řešení pro připojení snímačů a akčních členů.

Všeobecné objednací údaje

Číslo objednávky	3096490000
Typ	SAI-AU M12 SB 8DO 2A-V2
GTIN (EAN)	4099987124737
Množství	1 items

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	155 mm	Hloubka (v palcích)	6.1024 inch
Výška	32 mm	Výška (v palcích)	1.2598 inch
Šířka	30 mm	Šířka (v palcích)	1.1811 inch
Délka	180 mm	Délka (v palcích)	7.0866 inch
Čistá hmotnost	999 g		

Digitální vstupy

Povolené vstupní napětí	-30 V až +30 V (chráněno proti záměně polarity)
-------------------------	---

Digitální výstupy

Oddělení potenciálů k elektronice modulu	žádná	Výstupní napětí, nízké	0 V DC
Frekvence spínání, zátěž kontrolky	max. 8 Hz	Výstupní napětí, vysoké	Napájecí napětí nižší než 0,7 V DC

Obecné údaje

Klasifikace hořlavosti UL 94	5 VA	Hlavní materiál krytu	Pocan, PBT
Stupeň krytí	IP67	Osvědčení	CE, cULus
Země	<200 g		

Připojení

Připojení k dílčí sběrnici (SUB-IN)	1x M8 zástrčka 4 kontakty, Kódování A	Připojení k dílčí sběrnici (SUB-OUT)	1x M8 zástrčka 4 kontakty, Kódování A
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001599	ETIM 9.0	EC001599
ETIM 10.0	EC001599	ECLASS 14.0	27-24-26-04
ECLASS 15.0	27-24-26-04		