

## HDC HQ 2 HV FAS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Řada HQ - skvělé vlastnosti v kompaktním designu. Elektrické hodnoty mluví za sebe. Připojovací rovina je navržena pro axiální šroub. Tato technologie aktivuje vodič, který má být spojen bez speciální nářadí. Stačí obyčejný imbusový klíč.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	HDC vložka, Zásuvka, 830 V, 40 A, Počet pólů: 2, Připojení axiálním šroubem, Instalační velikost: 1
Číslo objednávky	<a href="#">3100770000</a>
Typ	HDC HQ 2 HV FAS
GTIN (EAN)	4099987140218
Množství	1 items

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	<a href="#">Web UL</a>
Č. osvědčení (cURus)	E310075

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	21 mm	Hloubka (v palcích)	0.8268 inch
Výška	39.8 mm	Výška (v palcích)	1.5669 inch
Šířka	21 mm	Šířka (v palcích)	0.8268 inch
Průměr	4 mm	Čistá hmotnost	21 g

## Teploty

Mezní teplota	-40 °C ... 125 °C
---------------	-------------------

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Rozměry

Šířka	21 mm
-------	-------

## Všeobecné údaje

Počet pólů	2	Zapojovací cykly, stříbrné	≥ 500
Zapojovací cykly, zlaté	≥ 500	Zapojovací cykly, cínové	≥ 500
Typ připojení	Připojení axiálním šroubem	Instalační velikost	1
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Barevný	Šedá
Izolační materiál	PC	Provedení povrchu	Pasivované stříbro
Typ	Zásuvka	Kategorie rázového napětí	III
Závažnost znečištění	3	Základní materiál	Slitina mědi
Řada	HQ	Jmenovité napětí (DIN EN 61984)	830 V
Jmenovité rázové napětí (DIN EN 61984)	6 kV	Jmenovitý proud (DIN EN 61984)	40 A
Neobsahuje halogeny	false	BG	1
Počet signálních kontaktů	0	Počet silových kontaktů	2

## Připojení datové, uzemnění

Typ připojení PE	Šroubové připojení
------------------	--------------------

## Signální kontakt

Utahovací moment, max.	1.5 Nm	Utahovací moment, min.	0.5 Nm
Délka odizolování, signální	6 mm		

**Technické údaje****Silový kontakt**

Typ připojení, silový kontakt	Připojení axiálním šroubem	Utahovací moment, max.	1.5 Nm
Utahovací moment, min.	0.5 Nm		



**Verze**

Typ připojení	Připojení axiálním šroubem	Instalační velikost	1
Průřez vodiče, max.	10 mm <sup>2</sup>	Průřez vodiče, min.	1.5 mm <sup>2</sup>
Provedení povrchu	Pasivované stříbro	Základní materiál	Slitina mědi
BG	1		

**Klasifikace**

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-05
ECLASS 15.0	27-44-02-05		

### Nákresy



### Plochý šroubovák



VDE izolovaný plochý šroubovák, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. Rukojeť SoftFinish

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SDIS 0.5X3.0X100	Verze
Číslo	<a href="#">9008380000</a>	Šroubovák, Šroubovák
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248056347	
Množství	1 ST	
Typ	SDS 0.5X3.0X80	Verze
Číslo	<a href="#">9008320000</a>	Šroubovák, Šroubovák
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248056262	
Množství	1 ST	
Typ	SDIS 0.6X3.5X100	Verze
Číslo	<a href="#">9008390000</a>	Šroubovák, Šroubovák
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248056354	
Množství	1 ST	
Typ	SDS 0.6X3.5X100	Verze
Číslo	<a href="#">9008330000</a>	Šroubovák, Šroubovák
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248056286	
Množství	1 ST	
Typ	SDIS 0.8X4.0X100	Verze
Číslo	<a href="#">9008400000</a>	Šroubovák, Šroubovák
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248056361	
Množství	1 ST	
Typ	SDS 0.8X4.0X100	Verze
Číslo	<a href="#">9008340000</a>	Šroubovák, Šroubovák
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248056293	
Množství	1 ST	

## HDC HQ 2 HV FAS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Kombinovaný šroubovací a řezný nástroj „Swifty® CS“




Kombinovaný řezací/odizolovací nástroj Swifty® CS a sada Swifty® CS pro řezání a odizolování měděných kabelů bez krimpování do 1,5 mm<sup>2</sup> plných a 2,5 mm<sup>2</sup> ohebných.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	SWIFTY CS SET	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">9006060000</a>	Nástroj na řezání a šroubování, Řezací nástroj k jednoručnímu ovládání
GTIN (EAN)	4032248257638	
Množství	1 ST	

### 2-pólový



Řada HQ - skvělé vlastnosti v kompaktním designu. Elektrické hodnoty mluví za sebe. Připojovací rovina je navržena pro axiální šroub. Tato technologie aktivuje vodič, který má být spojen bez speciální nářadí. Stačí obyčejný imbusový klíč.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC HQ 2 MAS	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">3100530000</a>	HDC vložka, Zástrčný, 400 V, 40 A, Počet pólů: 2, Připojení axiálními šroubem, Instalační velikost: 1
GTIN (EAN)	4099987138680	
Množství	1 ST	

### HA



K dispozici je různé příslušenství pro vložky. To zahrnuje kódovací prvky pro vložky.

## Příslušenství

### Všeobecné objednávací údaje

Typ	HDC HA 3/4 HQ5 PUSHIN CP	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">3142030000</a>	Zátěžové konektory, Příslušenství
GTIN (EAN)	4099987491730	
Množství	10 ST	