

WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X465-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



WIL-Vario je robustní LED světlo pro průmyslové aplikace, které nabízí maximální individualitu.

Má plně zapouzdřené hliníkové pouzdro, krytí IP67 a je vhodné pro náročná prostředí.

Díky protokolu WS2812B lze každou LED diodu individuálně ovládat z hlediska barvy, jasu a funkce.

Světlo pracuje s jmenovitým napětím 5 V DC.

Díky možnosti stohování bez mezer je ideální pro aplikace, jako jsou indikátory hladiny, značení ploch nebo bodové osvětlení.

Všeobecné objednací údaje

Číslo objednávky	3101690000
Typ	WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X465-X
GTIN (EAN)	4099987143141
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	10 mm	Hloubka (v palcích)	0.3937 inch
Výška	10 mm	Výška (v palcích)	0.3937 inch
Délka	465 mm	Délka (v palcích)	18.3071 inch
Čistá hmotnost	228 g		

Teploty

Provozní teplota -20 - 50°C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	37ebc061-1fa2-4387-80af-82299a5c3412

Údaje o materiálu

Hlavní materiál krytu Hliník Zapouzdření PUR V0

Elektrické údaje

Jmenovité napětí	≤ 5 V DC	Napájení	2.1 W
S možností ztlumení	Ano		

Technické specifikace kabelu

Materiál kabelu	PUR	Barva opláštění	černá
Hlavní materiál krytu	Hliník	Délka kabelu	5 m

Všeobecné technické údaje

Tvar LED modulu	Pravouhly	Provozní životnost	60.000 h
Stupeň krytí	IP67	Třída účinnosti (podle EU vyhlášky č. 874/2012)	Not required

Údaje o připojení

Připojovací závit bez

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 14.0	27-11-06-35
ECLASS 15.0	27-11-06-35		



WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X465-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


Nákresy

www.weidmueller.com

Výkres



WS2812B LED Control Options



WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X465-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Montážní spona M8 / M12



Společnost Weidmüller nabízí širokou řadu nástrojů a příslušenství pro kabeláž snímačů - akčních členů.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAI-M12-CLIP	Verze	
Číslo objednávky	1362750000		
GTIN (EAN)	4050118164879		
Množství	10 ST		