

## WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X265-X

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Všeobecné objednávací údaje

Číslo objednávky	3101700000
Typ	<a href="#">WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X265-X</a>
GTIN (EAN)	4099987143158
Množství	1 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	10 mm	Hloubka (v palcích)	0.3937 inch
Výška	10 mm	Výška (v palcích)	0.3937 inch
Délka	265 mm	Délka (v palcích)	10.433 inch
Čistá hmotnost	205 g		

## Teploty

Provozní teplota -20 - 50°C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	37ebc061-1fa2-4387-80af-82299a5c3412

## Údaje o materiálu

Hlavní materiál krytu Hliník Zapouzdření PUR V0

## Elektrické údaje

Jmenovité napětí	≤ 5 V DC	Napájení	1.2 W
S možností ztlumení	Ano		

## Technické specifikace kabelu

Materiál kabelu	PUR	Barva opláštění	černá
Hlavní materiál krytu	Hliník	Délka kabelu	5 m

## Všeobecné technické údaje

Tvar LED modulu	Pravouhý	Provozní životnost	60.000 h
Stupeň krytí	IP67	Třída účinnosti (podle EU vyhlášky č. 874/2012)	Not required

## Údaje o připojení


Připojovací závit bez

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 14.0	27-11-06-35
ECLASS 15.0	27-11-06-35		

# Nákresy

## Výkres



**WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X265-X**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Montážní spona M8 / M12



Společnost Weidmüller nabízí širokou řadu nástrojů a příslušenství pro kabeláž snímačů - akčních členů.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SAI-M12-CLIP	Verze	
Číslo objednávky	<a href="#">1362750000</a>		
GTIN (EAN)	4050118164879		
Množství	10 ST		