

AC SB M 125A 4POL CG 06KV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Fotovoltaika, Přepínač, Spínací odpojovač, 600 V AC, 125 A, pól 4, Ruční spínač
Číslo objednávky	3103180000
Typ	AC SB M 125A 4POL CG 06KV
GTIN (EAN)	4099987148382
Množství	1 items

AC SB M 125A 4POL CG 06KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	142 mm	Hloubka (v palcích)	5.5905 inch
Výška	320 mm	Výška (v palcích)	12.5984 inch
Šířka	205 mm	Šířka (v palcích)	8.0709 inch
Čistá hmotnost	1773 g		

Teploty

Okolní teplota -25 °C...55 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Záruka

Časový interval 5 let

Obecná data

Standardy	IEC 60947-3	Stupeň krytí	IP65
Místo instalace	Chráněná venkovní oblast (>1 km od moře)		

Vypínač zátěže

Typ napětí	AC	Jmenovité napětí	415 V
Jmenovitý proud	125 A	Počet rozpínacích kontaktů	0
Jmenovitý převážně činný zátěžový proud	125 A	Typ připojení	Šroubové připojení
Jmenovitý zkratový proud	2.1 kA	Jmenovitý špičkový výdržný proud	2.5 kA
Třída mechanické odolnosti	M2 (10000)	Počet spínacích kontaktů	4

Připojení

Provedení jako hlavní spínač	Yes	Zařízení s předem namontovanou kabeláží	No
------------------------------	-----	---	----

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000216	ETIM 9.0	EC000216
ETIM 10.0	EC000216	ECLASS 14.0	27-37-14-03
ECLASS 15.0	27-37-14-03		

AC SB M 125A 4POL CG 06KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Listy specifikací zakázky**

Dlouhá specifikace	<p>Load break Switch in polyester housing. Suitable for disconnection on the AC side. Number of poles: 4 Rated operational current (Ie) (Ie): - according to IEC (AC-21): 125 A Rated operational voltage (Ue): - according to IEC: 415 V Suitability for use: Emergency Stop Switch: No Main Switch: Yes Number of contacts normally open: 4 Number of contacts normally closed: 0 Number of switching positions: 2 Lockable: Yes The switch is mounted using 4 screws. Protection class (IP): 65 Polyester housing with knockouts for cable glands. Dimensions HxWxD: 320x205x142 mm. Approved according to Low-voltage Switchgear and Controlgear: IEC 60947-3, DIN VDE 0660 Part 107 (EN 60947-3)</p>
--------------------	---

AC SB M 125A 4POL CG 06KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

