



Řada HQ - skvělé vlastnosti v kompaktním designu. Elektrické hodnoty mluví za sebe.

Úroveň vodičového připojení je navržena pro krimpovací kontakty. Osvědčená metoda připojení krimpováním je již desetiletí standardem. Krimpovací kontakty nejsou součástí dodávky vložek.

Všeobecné objednací údaje

Verze	HDC vložka, Zástrčný, 400 V, 40 A, Počet pólů: 2, Nalisovaný kontakt, Instalační velikost: 1
Číslo objednávky	3103500000
Typ	HDC HQ 2 MC
GTIN (EAN)	4099987151221
Množství	1 items

HDC HQ 2 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (UR)	E92202
Č. osvědčení (cURus)	E310075

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	21 mm	Hloubka (v palcích)	0.8268 inch
Výška	40 mm	Výška (v palcích)	1.5748 inch
Šířka	23.7 mm	Šířka (v palcích)	0.9331 inch
Průměr	4 mm	Čistá hmotnost	18.3 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Rozměry

Šířka	23.7 mm	Výška konektoru samce	21 mm
-------	---------	-----------------------	-------

Všeobecné údaje

Počet pólů	2	Zapojovací cykly, stříbrné	≥ 500
Zapojovací cykly, zlaté	≥ 500	Typ připojení	Nalisovaný kontakt
Instalační velikost	1	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Barevný	Šedá	Izolační materiál	PC
Provedení povrchu	Různé	Cykly zapojování	≥ 500
Typ	Zástrčný	Kategorie rázového napětí	III
Závažnost znečištění	3	Základní materiál	Polykarbonát
Řada	HQ	Jmenovité napětí (DIN EN 61984)	400 V
Jmenovité rázové napětí (DIN EN 61984)	6 kV	Jmenovitý proud (DIN EN 61984)	40 A
Neobsahuje halogeny	false	BG	1
Počet signálních kontaktů	0	Počet silových kontaktů	2
Stupeň krytí	IP20		

Připojení datové, uzemnění

Typ připojení PE	Nalisované připojení
------------------	----------------------

Silový kontakt

Délka odizolování podle průměru kabelu	Délka odizolování	9.00 mm
----------------------------------------	-------------------	---------

Verze



Typ připojení	Nalisovaný kontakt	Instalační velikost	1
Průřez vodiče, max.	6 mm ²	Průřez vodiče, min.	1.5 mm ²
Provedení povrchu	Různé	Základní materiál	Polykarbonát
BG	1		

Technical data

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-05
ECLASS 15.0	27-44-02-05		

Drawings



Accessories

Plochý šroubovák



VDE izolovaný plochý šroubovák, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. Rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

Typ	SDIS 0.5X3.0X100	Verze
Číslo	9008380000	Šroubovák, Šroubovák
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248056347	
Množství	1 ST	
Typ	SDS 0.5X3.0X80	Verze
Číslo	9008320000	Šroubovák, Šroubovák
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248056262	
Množství	1 ST	
Typ	SDIS 0.6X3.5X100	Verze
Číslo	9008390000	Šroubovák, Šroubovák
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248056354	
Množství	1 ST	
Typ	SDS 0.6X3.5X100	Verze
Číslo	9008330000	Šroubovák, Šroubovák
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248056286	
Množství	1 ST	
Typ	SDIS 0.8X4.0X100	Verze
Číslo	9008400000	Šroubovák, Šroubovák
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248056361	
Množství	1 ST	
Typ	SDS 0.8X4.0X100	Verze
Číslo	9008340000	Šroubovák, Šroubovák
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248056293	
Množství	1 ST	

HDC HQ 2 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Kombinovaný šroubovací a řezný nástroj „Swifty® CS“

Kombinovaný řezací/odizolovací nástroj Swifty® CS a sada Swifty® CS pro řezání a odizolování měděných kabelů bez krimpování do 1,5 mm² plných a 2,5 mm² ohebných.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SWIFTY CS SET	Verze
Číslo	9006060000	Nástroj na řezání a šroubování, Řezací nástroj k jednoručnímu ovládní
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248257638	
Množství	1 ST	

Krimpovací kontakty HX

Krimpované spoje poskytují elektrické a mechanické spojení mezi vodičem a kontaktem, které je bezpečné a spolehlivé. Optimální krimpované připojení je plynotěsné a odolné proti korozi.



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC C HX BM1.5AG	Verze
Číslo	1002950000	Zátěžové konektory, Nalisovaný kontakt, MixMate, Zásuvka, Průřez vodiče, max.: 1.5, soustružené, Slitina mědi
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248697236	
Množství	25 ST	
Typ	HDC C HX BM10.0AG	Verze
Číslo	1526190000	Zátěžové konektory, Nalisovaný kontakt, HQ, Zásuvka, Průřez vodiče, max.: 8, soustružené, Slitina mědi
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118332087	
Množství	25 ST	
Typ	HDC C HX BM2.5AG	Verze
Číslo	1002960000	Zátěžové konektory, Nalisovaný kontakt, MixMate, Zásuvka, Průřez vodiče, max.: 2.5, soustružené, Slitina mědi
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248697243	
Množství	25 ST	
Typ	HDC C HX BM4.0AG	Verze
Číslo	1002970000	Zátěžové konektory, Nalisovaný kontakt, HQ, MixMate, Zásuvka, Průřez vodiče, max.: 4, soustružené, Slitina mědi
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248697250	
Množství	25 ST	

HDC HQ 2 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Typ	HDC C HX BM6.0AG	Verze
Číslo	1002980000	Zátěžové konektory, Nalisovaný kontakt, MixMate, Zásuvka, Průřez
objednávky		vodiče, max.: 6, soustružené, Slitina mědi
GTIN (EAN)	4032248697267	
Množství	25 ST	
Typ	HDC C HX SM1.5AG	Verze
Číslo	1002910000	Zátěžové konektory, Nalisovaný kontakt, MixMate, Zástrčný, Průřez
objednávky		vodiče, max.: 1.5, soustružené, Slitina mědi
GTIN (EAN)	4032248697090	
Množství	25 ST	
Typ	HDC C HX SM10.0AG	Verze
Číslo	1526150000	Zátěžové konektory, Nalisovaný kontakt, HQ, Zástrčný, Průřez vodiče,
objednávky		max.: 8, soustružené, Slitina mědi
GTIN (EAN)	4050118332131	
Množství	25 ST	
Typ	HDC C HX SM2.5AG	Verze
Číslo	1002920000	Zátěžové konektory, Nalisovaný kontakt, MixMate, Zástrčný, Průřez
objednávky		vodiče, max.: 2.5, soustružené, Slitina mědi
GTIN (EAN)	4032248697106	
Množství	25 ST	
Typ	HDC C HX SM4.0AG	Verze
Číslo	1002930000	Zátěžové konektory, Nalisovaný kontakt, MixMate, Zástrčný, Průřez
objednávky		vodiče, max.: 4, soustružené, Slitina mědi
GTIN (EAN)	4032248697212	
Množství	25 ST	
Typ	HDC C HX SM6.0AG	Verze
Číslo	1002940000	Zátěžové konektory, Nalisovaný kontakt, MixMate, Zástrčný, Průřez
objednávky		vodiče, max.: 6, soustružené, Slitina mědi
GTIN (EAN)	4032248697229	
Množství	25 ST	

2-pólový



Řada HQ - skvělé vlastnosti v kompaktním designu.

Elektrické hodnoty mluví za sebe.

Úroveň vodičového připojení je navržena pro krimpovací kontakty. Osvědčená metoda připojení krimpováním je již desetiletý standardem. Krimpovací kontakty nejsou součástí dodávky vložek.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	HDC HQ 2 FC	Verze
Číslo	3103510000	HDC vložka, Zásuvka, 400 V, 40 A, Počet pólů: 2, Nalisovaný kontakt,
objednávky		Instalační velikost: 1
GTIN (EAN)	4099987151238	
Množství	1 ST	

Accessories**HA**

K dispozici je různé příslušenství pro vložky. To zahrnuje kódovací prvky pro vložky.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	HDC HA3/4 HQ5 PUSHIN CP	Verze	
Číslo objednávky	3142030000	Zátěžové konektory, Příslušenství	
GTIN (EAN)	4099987491730		
Množství	10 ST		