

HDC 10B ABU BP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Plastové krabice jsou vhodné zejména pro aplikace, kde odolnost kovů není dostatečná. Kromě toho jsou zde uvedené krabice lehčí a o něco levnější než standardní hliníkové skříně. Proto může mít smysl používat plastové krabice tam, kde není třeba taková odolnost materiálů. Těsnost je stále IP65.

Všeobecné objednací údaje

Verze	HDC pouzdra, Instalační velikost: 4, Stupeň krytí: IP 65, v zapojeném stavu, Přepážkový kryt, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Nevýměnná boční uzamykací svorka, Standardně, Velikost kabelových vstupů: none
Číslo objednávky	3107160000
Typ	HDC 10B ABU BP
GTIN (EAN)	4099987172042
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	43 mm	Hloubka (v palcích)	1.6929 inch
Výška	30.6 mm	Výška (v palcích)	1.2047 inch
Šířka	93 mm	Šířka (v palcích)	3.6614 inch
Délka	93 mm	Délka (v palcích)	3.6614 inch
Čistá hmotnost	84.3 g		

Teploty

Mezní teplota -40 °C ... 125 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Stupeň krytí	IP 65, v zapojeném stavu
------------------------------	-----	--------------	--------------------------

Rozměry

Kabelový vstup	Ne
----------------	----

Verze

Velikost kabelových vstupů	none	Horní část/dolní část/víčko	dolní část
Kryt	bez krytu	Počet kabelových vstupů ze strany	0
Design pouzdra	Přepážkový kryt	Design zajišťovacího systému	Boční uzamykací svorka na dolní straně, Nevýměnná boční uzamykací svorka
Design	Standardně	Instalační velikost	4
Kabelový vstup	Ne	Typ	Bulkhead (průchodka)
Verze svorky	Boční uzamykací svorka	Těsnění	NBR
Vnitřní závit	M 32	Barva (RAL)	RAL 9005
BG	4	Vhodné pro systém ModuPlug®	Ano

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 10B ABU BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Kryt, vstup kabelu na straně



Plastové krabice jsou vhodné zejména pro aplikace, kde odolnost kovů není dostatečná. Kromě toho jsou zde uvedené krabice lehčí a o něco levnější než standardní hliníkové skříně. Proto může mít smysl používat plastové krabice tam, kde není třeba taková odolnost materiálů. Těsnost je stále IP65.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC 24D TSBU 1M25 BP	Verze
Číslo	3164360000	HDC pouzdra, Instalační velikost: 4, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost kabelových vstupů: 1*M25, M 25, M 32
objednávky		
GTIN (EAN)	4099987800587	
Množství	1 ST	
Typ	HDC 24D TSBU 1M32 BP	Verze
Číslo	3107190000	HDC pouzdra, Instalační velikost: 4, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost kabelových vstupů: M 32
objednávky		
GTIN (EAN)	4099987172103	
Množství	1 ST	

Kryt, vstup kabelu na horní straně




Plastové krabice jsou vhodné zejména pro aplikace, kde odolnost kovů není dostatečná. Kromě toho jsou zde uvedené krabice lehčí a o něco levnější než standardní hliníkové skříně. Proto může mít smysl používat plastové krabice tam, kde není třeba taková odolnost materiálů. Těsnost je stále IP65.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC 24D TOBU 1M32 BP	Verze
Číslo	3164300000	HDC pouzdra, Instalační velikost: 4, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kabelový vstup shora, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost kabelových vstupů: M 32
objednávky		
GTIN (EAN)	4099987800167	
Množství	1 ST	
Typ	HDC 24D TOBU 1M25 BP	Verze
Číslo	3164340000	HDC pouzdra, Instalační velikost: 4, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kabelový vstup shora, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost kabelových vstupů: 1*M25, M 25, M 32
objednávky		
GTIN (EAN)	4099987800549	
Množství	1 ST	

Příslušenství

Velikost 4



PUSH IN je metoda připojení přímým zasunutím. Prefabrikovaný vodič lze zasunout přímo do připojení bez potřeby náradí.

Počet pólů: 10

Jmenovitý proud: 16 A

Jmenovité napětí: 500 V

Jmenovité napětí podle UL/CSA: 600 V AC/DC

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC HE 10 FP	Verze
Číslo	1873540000	HDC vložka, Zásuvka, 500 V, 16 A, Počet pólů: 10, PUSH IN,
objednávky		Instalační velikost: 4
GTIN (EAN)	4032248458158	
Množství	1 ST	
Typ	HDC HE 10 MP	Verze
Číslo	1873550000	HDC vložka, Zástrčný, 500 V, 16 A, Počet pólů: 10, PUSH IN,
objednávky		Instalační velikost: 4
GTIN (EAN)	4032248458165	
Množství	1 ST	