



Plastové krabice jsou vhodné zejména pro aplikace, kde odolnost kovů není dostatečná. Kromě toho jsou zde uvedené krabice lehčí a o něco levnější než standardní hliníkové skříně. Proto může mít smysl používat plastové krabice tam, kde není třeba taková odolnost materiálů. Těsnost je stále IP65.

Všeobecné objednací údaje

Verze	HDC pouzdra, Instalační velikost: 3, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Přepážkový kryt, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Nevýměnná boční uzamykací svorka, Standardně, Velikost kabelových vstupů: none
Číslo objednávky	3107170000
Typ	HDC 06B ABU BP
GTIN (EAN)	4099987172066
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	43 mm	Hloubka (v palcích)	1.6929 inch
Výška	30.6 mm	Výška (v palcích)	1.2047 inch
Šířka	80 mm	Šířka (v palcích)	3.1496 inch
Délka	80 mm	Délka (v palcích)	3.1496 inch
Čistá hmotnost	77 g		

Teploty

Mezní teplota -40 °C ... 125 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a

Obecné údaje

Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Provedení povrchu	neošetřené
Stupeň krytí	IP65, v zapojeném stavu		

Rozměry

Kabelový vstup	Ne
----------------	----

Verze


Počet kabelových průchodek	0	Velikost kabelových vstupů	none
Horní část/dolní část/víčko	dolní část	Kryt	bez krytu
Počet kabelových vstupů ze strany	0	Design pouzdra	Přepážkový kryt
Design zajišťovacího systému	Boční uzamykací svorka na dolní straně, Nevýměnná boční uzamykací svorka	Design	Standardně
Instalační velikost	3	Kabelový vstup	Ne
Typ	Bulkhead (průchodka)	Verze svorky	Boční uzamykací svorka
Těsnění	NBR	Vnitřní závit	M 32
Barva (RAL)	RAL 9005	BG	3
Vhodné pro systém ModuPlug®	Ano		

Klasifikace


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

Nákresy

Výkres



mounting cutout



Příslušenství

Kryt, vstup kabelu na straně



Plastové krabice jsou vhodné zejména pro aplikace, kde odolnost kovů není dostatečná. Kromě toho jsou zde uvedené krabice lehčí a o něco levnější než standardní hliníkové skříně. Proto může mít smysl používat plastové krabice tam, kde není třeba taková odolnost materiálů. Těsnost je stále IP65.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC 16D TSB 1M25 BP	Verze
Číslo	3164350000	HDC pouzdra, Instalační velikost: 3, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: 1*M25, M 25, M 32
objednávky		
GTIN (EAN)	4099987800563	
Množství	1 ST	
Typ	HDC 16D TSB 1M32 BP	Verze
Číslo	3107180000	HDC pouzdra, Instalační velikost: 3, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky, Koncová uzamykací svorka, dolní strana, vysoký, Velikost kabelových vstupů: M 32
objednávky		
GTIN (EAN)	4099987172080	
Množství	1 ST	

Kryt, vstup kabelu na horní straně




Plastové krabice jsou vhodné zejména pro aplikace, kde odolnost kovů není dostatečná. Kromě toho jsou zde uvedené krabice lehčí a o něco levnější než standardní hliníkové skříně. Proto může mít smysl používat plastové krabice tam, kde není třeba taková odolnost materiálů. Těsnost je stále IP65.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC 16D TOB 1M25 BP	Verze
Číslo	3164330000	HDC pouzdra, Instalační velikost: 3, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kabelový vstup shora, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 25, M 32
objednávky		
GTIN (EAN)	4099987800525	
Množství	1 ST	
Typ	HDC 16D TOB 1M32 BP	Verze
Číslo	3164290000	HDC pouzdra, Instalační velikost: 3, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kabelový vstup shora, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 32
objednávky		
GTIN (EAN)	4099987800143	
Množství	1 ST	

Příslušenství

Velikost 3



PUSH IN je metoda připojení přímým zasunutím.
Prefabrikovaný vodič lze zasunout přímo do připojení bez
potřeby nářadí.
Počet pólů: 6
Jmenovitý proud: 24 A
Jmenovité napětí: 500 V
Jmenovité napětí podle UL/CSA: 600 V AC/DC

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC HE 6 FP	Verze
Číslo	1873520000	HDC vložka, Zásuvka, 500 V, 24 A, Počet pólů: 6, PUSH IN, Instalační
objednávky		velikost: 3
GTIN (EAN)	4032248457779	
Množství	1 ST	
Typ	HDC HE 6 MP	Verze
Číslo	1873530000	HDC vložka, Zástrčný, 500 V, 24 A, Počet pólů: 6, PUSH IN, Instalační
objednávky		velikost: 3
GTIN (EAN)	4032248457786	
Množství	1 ST	