

**HDC 16D TSBU 1M32 BP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Plastové krabice jsou vhodné zejména pro aplikace, kde odolnost kovů není dostatečná. Kromě toho jsou zde uvedené krabice lehčí a o něco levnější než standardní hliníkové skříně. Proto může mít smysl používat plastové krabice tam, kde není třeba taková odolnost materiálů. Těsnost je stále IP65.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	HDC pouzdra, Instalační velikost: 3, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky, Koncová uzamykací svorka, dolní strana, vysoký, Velikost kabelových vstupů: M 32
Číslo objednávky	<a href="#">3107180000</a>
Typ	HDC 16D TSBU 1M32 BP
GTIN (EAN)	4099987172080
Množství	1 items

## HDC 16D TSBU 1M32 BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	56 mm	Hloubka (v palcích)	2.2047 inch
Výška	72.5 mm	Výška (v palcích)	2.8543 inch
Šířka	61 mm	Šířka (v palcích)	2.4016 inch
Délka	61 mm	Délka (v palcích)	2.4016 inch
Čistá hmotnost	115 g		

## Teploty

Mezní teplota -40 °C ... 125 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky  
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Obecné údaje

Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0 Provedení povrchu neošetřené  
Stupeň krytí IP65, v zapojeném stavu

## Rozměry


Kabelový vstup se závitem

## Verze

Velikost kabelových vstupů	M 32	Horní část/dolní část/víčko	horní část
Kryt	bez krytu	Utahovací moment	1.2 Nm
Počet kabelových vstupů nahoře	0	Počet kabelových vstupů ze strany	1
Design pouzdra	Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky	Design zajišťovacího systému	Koncová uzamykací svorka, dolní strana
Design	vyšoký	Instalační velikost	3
Kabelový vstup	se závitem	Typ	Zástrčka
Verze svorky	Koncová uzamykací svorka	Těsnění	bez těsnění
Vnitřní závit	M 32	Barva (RAL)	RAL 9005
BG	3	Vhodné pro systém ModuPlug®	Ano

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		



## HDC 16D TSBU 1M32 BP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Přepážkový kryt



Plastové krabice jsou vhodné zejména pro aplikace, kde odolnost kovů není dostatečná. Kromě toho jsou zde uvedené krabice lehčí a o něco levnější než standardní hliníkové skříně. Proto může mít smysl používat plastové krabice tam, kde není třeba taková odolnost materiálů. Těsnost je stále IP65.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC 06B ABU BP	Verze
Číslo	<a href="#">3107170000</a>	HDC pouzdra, Instalační velikost: 3, Stupeň krytí: IP 65, v zapojeném stavu, Přepážkový kryt, Boční uzamykací svorka na dolní straně,
objednávky		
GTIN (EAN)	4099987172066	Nevýměnná boční uzamykací svorka, Standardně, Velikost kabelových vstupů: none
Množství	1 ST	

### Kryt základny



Plastové krabice jsou vhodné zejména pro aplikace, kde odolnost kovů není dostatečná. Kromě toho jsou zde uvedené krabice lehčí a o něco levnější než standardní hliníkové skříně. Proto může mít smysl používat plastové krabice tam, kde není třeba taková odolnost materiálů. Těsnost je stále IP65.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC 06B SBU 1M25 BP	Verze
Číslo	<a href="#">3164370000</a>	HDC pouzdra, Instalační velikost: 3, Stupeň krytí: IP 65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně,
objednávky		
GTIN (EAN)	4099987800600	Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 25
Množství	1 ST	
Typ	HDC 06B SBU 2M25 BP	Verze
Číslo	<a href="#">3164380000</a>	HDC pouzdra, Instalační velikost: 4, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně,
objednávky		
GTIN (EAN)	4099987800624	Standardně, Velikost kabelových vstupů: 1*M25, M 25, M 32
Množství	1 ST	


## HDC 16D TSBU 1M32 BP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Velikost 3



PUSH IN je metoda připojení přímým zasunutím. Prefabrikovaný vodič lze zasunout přímo do připojení bez potřeby náradí.

Počet pólů: 6

Jmenovitý proud: 24 A

Jmenovité napětí: 500 V

Jmenovité napětí podle UL/CSA: 600 V AC/DC

### Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC HE 6 FP	Verze
Číslo	<a href="#">1873520000</a>	HDC vložka, Zásuvka, 500 V, 24 A, Počet pólů: 6, PUSH IN, Instalační
objednávky		velikost: 3
GTIN (EAN)	4032248457779	
Množství	1 ST	
Typ	HDC HE 6 MP	Verze
Číslo	<a href="#">1873530000</a>	HDC vložka, Zástrčný, 500 V, 24 A, Počet pólů: 6, PUSH IN, Instalační
objednávky		velikost: 3
GTIN (EAN)	4032248457786	
Množství	1 ST	

### Verze IP68



Kromě rozsáhlé palety krytů nabízí společnost Weidmüller řadu kabelových průchodek pro širokou škálu aplikací. Kabelové průchodky z mosazi, plastu a nerezové oceli splňují nejrůznější třídy ochrany IP, aby byly vhodné pro jakýkoliv průmyslový kryt.

V závislosti na řadě kabelových průchodek a jejich použití jsou kabelové průchodky schváleny a testovány podle norem VDE, UL, UR, cULus, DNV GL nebo EN 45545.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	VG M32-1/K68	Verze
Číslo	<a href="#">1909880000</a>	VG K (standardní plastová kabelová průchodka), Kabelové těsnění,
objednávky		rovný, M 32, 10 mm, OD min. 15 - OD max. 21 mm, IP54, IP66, IP67,
GTIN (EAN)	4032248536801	IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
Množství	20 ST	