


A2T 2.5 DT/DT DL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Jsou aplikace, kde je výhodné připojit k průchozí svorce pro účely testování a zabezpečení zkušební bod nebo odpojovací prvek. Se zkušebními rozpojovacími svorkami měříte elektrické obvody bez napětí. Neposuzuje se jen vzdušná a povrchová vzdálenost při rozpojení, ale je nutné prokázat i stanovenou jmenovitou rázovou elektrickou pevnost.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | Zkušební odpojovací svorka, PUSH IN, 2.5 mm ² , 400 V, 16 A, Běžová |
| Číslo objednávky | 3111430000 |
| Typ | A2T 2.5 DT/DT DL |
| GTIN (EAN) | 4099987190916 |
| Množství | 50 items |

A2T 2.5 DT/DT DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 50.5 mm | Hloubka (v palcích) | 1.9882 inch |
| Výška | 115 mm | Výška (v palcích) | 4.5275 inch |
| Šířka | 5.1 mm | Šířka (v palcích) | 0.2008 inch |
| Čistá hmotnost | 20.04 g | | |

Teploty

Trvalá provozní teplota, max. 130 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

| | | | |
|-------------------------------|-------|--------------------------|----|
| Nutná koncová deska | Ano | Počet úrovní | 2 |
| Počet svěrných bodů na úroveň | 2 | Úrovně propojené interně | Ne |
| Nosná lišta | TS 35 | | |

Údaje materiálu

| | | | |
|------------------------------|-------|---------|--------|
| Základní materiál | Wemid | Barevný | Běžová |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 | | |

Data hodnocení

| | | | |
|------------------|---------------------|------------------|-------|
| Jmenovitý průřez | 2.5 mm ² | Jmenovité napětí | 400 V |
| Jmenovitý proud | 16 A | | |

Vodiče k upevnění (další připojení)

Typ připojení, další připojení PUSH IN

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

| | | | |
|--|---------------------|--|---------------------|
| Typ připojení 2 | PUSH IN | Typ připojení | PUSH IN |
| Počet připojení | 4 | Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. | 2.5 mm ² |
| Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. | 2.5 mm ² | Průřez připojení vodičů, splétané, max. | 2.5 mm ² |
| Průřez připojení vodičů, splétané, min. | 0.5 mm ² | Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max. | 2.5 mm ² |
| Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min. | 0.5 mm ² | | |


Technické údaje**Všeobecně**

| | |
|-------------|-------|
| Nosná lišta | TS 35 |
|-------------|-------|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000902 | ETIM 9.0 | EC000902 |
| ETIM 10.0 | EC000902 | ECLASS 14.0 | 27-25-01-09 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-09 | | |

Nákresy



A2T 2.5 DT/DT DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Koncová podpěra



Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicích a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------|
| Typ | AEB 35 SCL/1 V0 | Verze |
| Číslo | 2661280000 | Řada A, Koncová podpěra |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118702163 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | AEB 35 SCL/1 V0 BK | Verze |
| Číslo | 2661300000 | Řada A, Koncová podpěra |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118702187 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | AEB 35 SCL/1 V0 GY | Verze |
| Číslo | 2661290000 | Řada A, Koncová podpěra |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118702170 | |
| Množství | 20 ST | |

Držák pojistky



Držák pojistek SIHA rychle promění rozpojovací svorku na svorku pojistkovou. Jednoduše vyjměte rozpojovací nůž a znovu zapojte jednotku s pojistkou.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | SIHA 3/G20/LD 60-150V | Verze |
| Číslo | 7921590000 | Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, černá, 2.31 mA, lze zapojit, V-0, Wemid |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248322626 | |
| Množství | 25 ST | |
| Typ | SIHA 3/G20/LD 35-70V | Verze |
| Číslo | 7921580000 | Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, černá, 2.31 mA, lze zapojit, V-0, Wemid |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248322619 | |
| Množství | 25 ST | |

A2T 2.5 DT/DT DL


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | SIHA 3/G20/LD 140-250V | Verze |
| Číslo | 7921600000 | Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, černá, 2.31 mA, lze zapojit, V-0, Wemid |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248322633 | |
| Množství | 25 ST | |
| Typ | SIHA 3/G20/LD 10-36V BL | Verze |
| Číslo | 1005250000 | Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, Modrá, 2.31 A, lze zapojit, V-0, Wemid |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248712038 | |
| Množství | 25 ST | |
| Typ | SIHA 3/G20/LD 10-36V | Verze |
| Číslo | 7921570000 | Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, černá, 2.31 mA, lze zapojit, V-0, Wemid |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248322503 | |
| Množství | 25 ST | |
| Typ | SIHA 3/G20 BL | Verze |
| Číslo | 1004260000 | Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, Modrá, 6.3 A, lze zapojit, V-0, Wemid |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248709717 | |
| Množství | 25 ST | |
| Typ | SIHA 3/G20 | Verze |
| Číslo | 7926190000 | Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, černá, 6.3 A, lze zapojit, V-0, Wemid |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248264612 | |
| Množství | 1000 ST | |
| Typ | SIHA 3/G20 | Verze |
| Číslo | 7921560000 | Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, černá, 6.3 A, lze zapojit, V-0, Wemid |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248264643 | |
| Množství | 25 ST | |

Zástrčky komponenty



Konektor komponentů slouží k integraci elektrického komponentu do odpojené svorkovnice. Po pájení elektronického komponentu lze zástrčku integrovat do oblasti odpojování našich svorkovnic a tím změnit odpojovací svorkovnici na modulární svorkovnici s integrovaným elektronickým komponentem.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | BEST | Verze |
| Číslo | 1833100000 | Příslušenství, Komponentní zástrčka |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248501014 | |
| Množství | 50 ST | |
| Typ | BEST/D | Verze |
| Číslo | 1878560000 | Příslušenství, Komponentní zástrčka, 1 A |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248471492 | |
| Množství | 50 ST | |

A2T 2.5 DT/DT DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | BEST/DRBR | Verze |
| Číslo | 1878570000 | Příslušenství, Komponentní zástrčka, 22 A |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248471508 | |
| Množství | 50 ST | |

Testovací adapter a testovací zásuvky




Testovací adaptéry a testovací zásuvky se používají pro elektrické připojení mezi svorkovnicemi a testovacím zařízením. Tímto způsobem lze elektrický kontakt vytvořit v propojeném stavu a měření lze provést snadno.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | ATPG 1.5-10 L | Verze |
| Číslo | 1991890000 | Testovací adaptér (svorka), 1.5 mm ² , 250 V, 0.2 A |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118376647 | |
| Množství | 50 ST | |
| Typ | ATPG 2.5 MI-R | Verze |
| Číslo | 1991960000 | Testovací adaptér (svorka), 1.5 mm ² , 250 V, 0.2 A |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118376685 | |
| Množství | 50 ST | |

Propojky



Rozdělení nebo násobení potenciálu do sousedících svorkovnic se provádí prostřednictvím propojek. Dalšímu úsilí o propojení se lze snadno vyhnout. I když jsou póly přerušeny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicích je stále zajištěna. Naše portfolio nabízí zásuvné a šroubovatelné systémy propojek pro modulární svorkovnice.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | ZQV 2.5N/10 | Verze |
| Číslo | 1527690000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 24 A, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 48.7 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118447989 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/10 BL | Verze |
| Číslo | 1527880000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 24 A, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 48.7 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118448573 | |
| Množství | 20 ST | |

A2T 2.5 DT/DT DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | ZQV 2.5N/10 RD | Verze |
| Číslo | 2108910000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 24 A, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 48.7 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118486018 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/2 | Verze |
| Číslo | 1527540000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 24 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 7.9 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118448467 | |
| Množství | 60 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/2 BL | Verze |
| Číslo | 1527740000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 24 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 7.9 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118448658 | |
| Množství | 60 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/2 RD | Verze |
| Číslo | 2108470000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 24 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 7.9 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118448542 | |
| Množství | 60 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/20 | Verze |
| Číslo | 1527720000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 24 A, Počet pólů: 20, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 102 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118447972 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/20 BL | Verze |
| Číslo | 1527890000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 24 A, Počet pólů: 20, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 102 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118448566 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/20 RD | Verze |
| Číslo | 2108920000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 24 A, Počet pólů: 20, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 102 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118485899 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/3 | Verze |
| Číslo | 1527570000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 24 A, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 13 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118448450 | |
| Množství | 60 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/3 BL | Verze |
| Číslo | 1527770000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 24 A, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 13 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118448641 | |
| Množství | 60 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/3 RD | Verze |
| Číslo | 2108690000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 24 A, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 13 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118448535 | |
| Množství | 60 ST | |

A2T 2.5 DT/DT DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | ZQV 2.5N/4 | Verze |
| Číslo | 1527590000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 24 A, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 18.1 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118448443 | |
| Množství | 60 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/4 BL | Verze |
| Číslo | 1527780000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 24 A, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 18.1 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118448634 | |
| Množství | 60 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/4 RD | Verze |
| Číslo | 2108700000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 24 A, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 18.1 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118448528 | |
| Množství | 60 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/5 | Verze |
| Číslo | 1527620000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 24 A, Počet pólů: 5, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 23.2 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118448436 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/5 BL | Verze |
| Číslo | 1527790000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 24 A, Počet pólů: 5, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 23.2 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118448627 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/5 RD | Verze |
| Číslo | 2108710000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 24 A, Počet pólů: 5, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 23.2 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118448511 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/50 | Verze |
| Číslo | 1527730000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 24 A, Počet pólů: 50, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 255 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118411362 | |
| Množství | 5 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/50 BL | Verze |
| Číslo | 1527920000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 24 A, Počet pólů: 50, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 255 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118448559 | |
| Množství | 5 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/50 RD | Verze |
| Číslo | 2109000000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 24 A, Počet pólů: 50, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 255 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118486001 | |
| Množství | 5 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/6 | Verze |
| Číslo | 1527630000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 24 A, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 28.3 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118448429 | |
| Množství | 20 ST | |

A2T 2.5 DT/DT DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | ZQV 2.5N/6 BL | Verze |
| Číslo | 1527820000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 24 A, Počet pólů: 6, Rozteč v mm |
| objednávky | | (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 28.3 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448610 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/6 RD | Verze |
| Číslo | 2108720000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 24 A, Počet pólů: 6, Rozteč v mm |
| objednávky | | (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 28.3 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448504 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/7 | Verze |
| Číslo | 1527640000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 24 A, Počet pólů: 7, Rozteč v mm |
| objednávky | | (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 33.4 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448412 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/7 BL | Verze |
| Číslo | 1527830000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 24 A, Počet pólů: 7, Rozteč v mm |
| objednávky | | (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 33.4 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448603 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/7 RD | Verze |
| Číslo | 2108810000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 24 A, Počet pólů: 7, Rozteč v mm |
| objednávky | | (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 33.4 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448498 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/8 | Verze |
| Číslo | 1527670000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 24 A, Počet pólů: 8, Rozteč v mm |
| objednávky | | (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 38.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448405 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/8 BL | Verze |
| Číslo | 1527840000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 24 A, Počet pólů: 8, Rozteč v mm |
| objednávky | | (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 38.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448597 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/8 RD | Verze |
| Číslo | 2108870000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 24 A, Počet pólů: 8, Rozteč v mm |
| objednávky | | (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 38.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448481 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/9 | Verze |
| Číslo | 1527680000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Oranžová, 24 A, Počet pólů: 9, Rozteč v mm |
| objednávky | | (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 43.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118447996 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | ZQV 2.5N/9 BL | Verze |
| Číslo | 1527870000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Modrá, 24 A, Počet pólů: 9, Rozteč v mm |
| objednávky | | (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 43.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448580 | |
| Množství | 20 ST | |

A2T 2.5 DT/DT DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | ZQV 2.5N/9 RD | Verze |
| Číslo | 2108900000 | Propojka (svorka), Zapojeno, Červená, 24 A, Počet pólů: 9, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 43.6 mm |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118448474 | |
| Množství | 20 ST | |

Koncové a předělové desky



Dělicí desky a koncové desky jsou nezbytným příslušenstvím pro svorkovnice. Dělicí desky zajišťují optické a elektrické oddělení různých potenciálů a funkčních skupin, čímž zvyšují bezpečnost a zajišťují přehlednou strukturu uvnitř rozvaděče. Koncové desky uzavírají řadu svorkovnic po stranách, chrání před kontaktem s živými částmi a zajišťují čistý a stabilní povrch. Oba komponenty jsou přesně sladěny s příslušnou řadou svorkovnic Weidmüller, což přispívá k bezpečnému, kompatibilnímu a profesionálnímu zapojení.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------|
| Typ | APP 2 | Verze |
| Číslo | 2489090000 | Řada A, Dělicí deska |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118499308 | |
| Množství | 50 ST | |

Příslušenství



Příslušenství k testovacímu a měřicímu vybavení

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|------------|
| Typ | ZUB MULTIMETER | Verze |
| Číslo | 9205270000 | Multimeter |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248723522 | |
| Množství | 1 ST | |


A2T 2.5 DT/DT DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Výstražný kryt



Výstražné kryty se symbolem blesku poskytují větší bezpečnost pro člověka a stroj. Používají se tam, kde musí být v aplikaci označeno vnější napětí.

Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|------------|----------------------------|--|-------|
| Typ | AAM 2.5 YE FLASH | Verze | |
| Číslo | 2635550000 | Řada A, Označení svorek, 8 x 5.1 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 | Žlutá |
| objednávky | | | |
| GTIN (EAN) | 4050118674095 | | |
| Množství | 40 ST | | |

Plochý šroubovák



Sady šroubováků izolovaných dle VDE, k práci na součástech pod napětím až do 1000 V AC a 1500 V DC, DIN EN 60900. IEC 900. Každý kus testován na „GS“ bezpečnost. Hrot vyrobený z vytvrzené, vysokolegované chrom-vanadiové molybdenové oceli, úprava povrchu z dělového bronzu.

Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Typ | SDIS SLIM 0.6X3.5X100 | Verze | |
| Číslo | 2749610000 | Montážní nástroj, Šířka čepele (B): 3.5 mm, Délka čepele: 100 mm, | |
| objednávky | | Tloušťka čepele (A): 0.6 mm | |
| GTIN (EAN) | 4050118896350 | | |
| Množství | 1 ST | | |

Koncové a předělové desky



Dělicí desky a koncové desky jsou nezbytným příslušenstvím pro svorkovnice. Dělicí desky zajišťují optické a elektrické oddělení různých potenciálů a funkčních skupin, čímž zvyšují bezpečnost a zajišťují přehlednou strukturu uvnitř rozvaděče. Koncové desky uzavírají řadu svorkovnic po stranách, chrání před kontaktem s živými částmi a zajišťují čistý a stabilní povrch. Oba komponenty jsou přesně sladěny s příslušnou řadou svorkovnic Weidmüller, což přispívá k bezpečnému, kompatibilnímu a profesionálnímu zapojení.

A2T 2.5 DT/DT DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------|
| Typ | AEP DT 2.5 2T | Verze |
| Číslo | 2744150000 | Řada A, Bočnice |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4064675035343 | |
| Množství | 20 ST | |
| Typ | AEP DT 2.5 2T BL | Verze |
| Číslo | 2744160000 | Řada A, Bočnice |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4064675035350 | |
| Množství | 20 ST | |

Odpojovací zástrčky



Na rozdíl od svorkovnic s integrovanou odpojovací pákou může být náš odpojovací konektor zcela odpojen nebo odstraněn ze svorkovnice a příslušné aplikace a nabízí flexibilní alternativní řešení k našim standardním odpojovačům.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | TNST OR | Verze |
| Číslo | 2463540000 | Odpojovací konektor (svorka), Wemid, Oranžová |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118478211 | |
| Množství | 50 ST | |
| Typ | DTLE 2.5/4 | Verze |
| Číslo | 2910530000 | Zamykací prvek (svorka), Wemid, Červená |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4099986519466 | |
| Množství | 25 ST | |
| Typ | AFTC | Verze |
| Číslo | 2863420000 | Kryt víka (svorka) |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4064675596516 | |
| Množství | 50 ST | |

Testovací adapter a testovací zásuvky



Testovací adaptéry a testovací zástrčky se používají pro elektrické připojení mezi svorkovnicemi a testovacím zařízením. Tímto způsobem lze elektrický kontakt vytvořit v propojeném stavu a měření lze provést snadno.

Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|---------------------|----------------------------|---|--|
| Typ | FZS 2/4 RT/80 SAKT4 | Verze | |
| Číslo objednávky | 1276300000 | Konektor samec (svorka), Zásuvné připojení Plug-in, 2 mm ² , Počet připojení: 2, Počet pólů: 1, Šířka: 9 mm | |
| GTIN (EAN) | 4008190026080 | | |
| Množství | 20 ST | | |