

**HDC 64D TSBU 1M32 BP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Plastové krabice jsou vhodné zejména pro aplikace, kde odolnost kovů není dostatečná. Kromě toho jsou zde uvedené krabice lehčí a o něco levnější než standardní hliníkové skříně. Proto může mít smysl používat plastové krabice tam, kde není třeba taková odolnost materiálů. Těsnost je stále IP65.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost kabelových vstupů: M 32, M 40
Číslo objednávky	<a href="#">3119670000</a>
Typ	HDC 64D TSBU 1M32 BP
GTIN (EAN)	4099987253598
Množství	1 items

## HDC 64D TSBU 1M32 BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	56 mm	Hloubka (v palcích)	2.2047 inch
Výška	76.5 mm	Výška (v palcích)	3.0118 inch
Šířka	121 mm	Šířka (v palcích)	4.7638 inch
Délka	121 mm	Délka (v palcích)	4.7638 inch
Čistá hmotnost	175 g		

## Teploty

Mezní teplota -40 °C ... 125 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS V souladu bez výjimky  
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Obecné údaje

Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0 Provedení povrchu neošetřené  
Stupeň krytí IP65, v zapojeném stavu

## Rozměry

Kabelový vstup se závitem

## Verze

Velikost kabelových vstupů	M 32, M 40	Horní část/dolní část/víčko	horní část
Kryt	bez krytu	Počet kabelových vstupů nahoře	0
Počet kabelových vstupů ze strany	1	Design pouzdra	Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky
Design zajišťovacího systému	Boční uzamykací svorka na dolní straně	Design	vyšoký
Instalační velikost	8	Kabelový vstup	se závitem
Těsnění	bez těsnění	Vnitřní závit	M 50
Barva (RAL)	RAL 9005	BG	8
Vhodné pro systém ModuPlug®	Ano		

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

**Nákresy**



## HDC 64D TSBU 1M32 BP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Přepážkový kryt



Plastové krabice jsou vhodné zejména pro aplikace, kde odolnost kovů není dostatečná. Kromě toho jsou zde uvedené krabice lehčí a o něco levnější než standardní hliníkové skříně. Proto může mít smysl používat plastové krabice tam, kde není třeba taková odolnost materiálů. Těsnost je stále IP65.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC 24B ABU BP	Verze
Číslo	<a href="#">3107140000</a>	HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP 65, v zapojeném stavu, Přepážkový kryt, Boční uzamykací svorka na dolní straně,
objednávky		
GTIN (EAN)	4099987172004	Nevýměnná boční uzamykací svorka, Standardně, Velikost kabelových vstupů: none
Množství	1 ST	

### Kryt základny



Plastové krabice jsou vhodné zejména pro aplikace, kde odolnost kovů není dostatečná. Kromě toho jsou zde uvedené krabice lehčí a o něco levnější než standardní hliníkové skříně. Proto může mít smysl používat plastové krabice tam, kde není třeba taková odolnost materiálů. Těsnost je stále IP65.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC 24B SBU 1M32 BP	Verze
Číslo	<a href="#">3164430000</a>	HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně,
objednávky		
GTIN (EAN)	4099987800723	Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 32, M 40
Množství	1 ST	
Typ	HDC 24B SBU 2M32 BP	Verze
Číslo	<a href="#">3164440000</a>	HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně,
objednávky		
GTIN (EAN)	4099987800747	Standardně, Velikost kabelových vstupů: 2*M32, M 32, M 40
Množství	1 ST	


## HDC 64D TSBU 1M32 BP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Velikost 8



PUSH IN je metoda připojení přímým zasunutím. Prefabrikovaný vodič lze zasunout přímo do připojení bez potřeby nářadí.

Počet pólů: 24

Jmenovitý proud: 16 A

Jmenovité napětí: 500 V

Jmenovité napětí podle UL/CSA: 600 V AC/DC

### Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC HE 24 FP	Verze
Číslo	<a href="#">1873580000</a>	HDC vložka, Zásuvka, 500 V, 16 A, Počet pólů: 24, PUSH IN,
objednávky		Instalační velikost: 8
GTIN (EAN)	4032248458196	
Množství	1 ST	
Typ	HDC HE 24 MP	Verze
Číslo	<a href="#">1873590000</a>	HDC vložka, Zástrčný, 500 V, 16 A, Počet pólů: 24, PUSH IN,
objednávky		Instalační velikost: 8
GTIN (EAN)	4032248458202	
Množství	1 ST	

### Verze IP68



Kromě rozsáhlé palety krytů nabízí společnost Weidmüller řadu kabelových průchodek pro širokou škálu aplikací. Kabelové průchodky z mosazi, plastu a nerezové oceli splňují nejrůznější třídy ochrany IP, aby byly vhodné pro jakýkoliv průmyslový kryt.

V závislosti na řadě kabelových průchodek a jejich použití jsou kabelové průchodky schváleny a testovány podle norem VDE, UL, UR, cULus, DNV GL nebo EN 45545.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	VG M50 - K 68	Verze
Číslo	<a href="#">1772340000</a>	VG K (standardní plastová kabelová průchodka), Kabelové těsnění,
objednávky		rovný, M 50, 18 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67,
GTIN (EAN)	4032248130009	IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
Množství	10 ST	