

HDC-KIT-HA 04.406 P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



HDC soupravy jsou standardizované sady pro montáž kompletních plug-in konektorů.

HDC soupravy se obvykle skládají z vložky zástrčky, vložky zásuvky, zástrčkového krytu, přepážkového krytu a kabelové průchodky.

Weidmüller nabízí řadu kombinací standardních konektorů s metrickým nebo PG závitem kabelové vývodky.

PUSH IN připojení je způsob připojení přes přímou vložku.

Předpřipravený drát může být vložen přímo do spoje bez nutnosti použití jakýchkoliv nástrojů.

Všeobecné objednací údaje

Verze	RockStar® , HA, Instalační velikost: 1, PUSH IN, 230 V, 10 A, Plast, PG 11
Číslo objednávky	3123970000
Typ	HDC-KIT-HA 04.406 P
GTIN (EAN)	4099987272605
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 108 g

Teploty

Mezní teplota -40 °C ... 100 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

Obecné údaje

Provedení povrchu Práškové lakování Stupeň krytí IP65
Řada HA

Verze

Velikost kabelových vstupů PG 11 Počet kabelových vstupů nahoře 1
Počet kabelových vstupů ze strany 0 Typ připojení PUSH IN
Design zajišťovacího systému Boční uzamykací svorka na dolní straně Instalační velikost 1
Těsnění NBR Barva (RAL) RAL 7035
BG 1

Všeobecné údaje

Počet pólů 4 Typ připojení PE Zásuvné PUSH IN připojení
Instalační velikost 1 Kabelová průchodka PG 11
Základní materiál Plast Řada HA
Jmenovité napětí (DIN EN 61984) 230 V Jmenovitý proud (DIN EN 61984) 10 A
BG 1

Verze

Typ připojení PUSH IN Instalační velikost 1
Průřez vodiče, max. 2.5 mm² Průřez vodiče, min. 0.5 mm²
Provedení povrchu Práškové lakování Max. utahovací moment hlavního kontaktu 0.55 Nm
Základní materiál Plast Min. utahovací moment hlavního kontaktu 0.5 Nm
BG 1

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943
ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 14.0 27-44-02-92
ECLASS 15.0 27-44-02-92