

**HDC MBUS CL X/D0.09/0.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Kompaktní**

Tento nový dvoupólový přípojnicový modul je extrémně kompaktní a lze do něj připojit megabitové i gigabitové datové vložky. To umožňuje připojení 2 gigabitových kabelů kat. 6A (10 gigabitů) k jednomu modulu.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Locator for crimping tool
Číslo objednávky	<a href="#">3125010000</a>
Typ	HDC MBUS CL X/D0.09/0.5
GTIN (EAN)	4099987279550
Množství	1 items

**Technické údaje****Rozměry a hmotnosti**

Čistá hmotnost	43 g
----------------	------

**Shoda produktu s prostředím**

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

**Údaje o nástroji – krimpování**

Krimpování - typ/profil	Krimpování - odsazení
-------------------------	-----------------------

**Klasifikace**

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

## Nákresy



Die Einstellungen am Locator zum crimpen			
crimp contact type	locator Position	wire size	tool setting
HDC C HS BM0.08-0.12 AU	7	AWG 24	0.75 mm
		AWG 26	0.70 mm
		AWG 28	0.65 mm
HDC C HS BM0.02-0.5 AU	7	AWG 20	0.80 mm
		AWG 22	0.75 mm
		AWG 24	0.70 mm
HDC C HS SM0.08-12 AU	8	AWG 24	0.75 mm
		AWG 26	0.70 mm
		AWG 28	0.65 mm
HDC C HS SM0.2-0.5 AU	8	AWG 20	0.80 mm
		AWG 22	0.75 mm
		AWG 24	0.70 mm

## HDC MBUS CL X/D0.09/0.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Nářadí



**Kompaktní**  
Tento nový dvoupólový přípojnicový modul je extrémně kompaktní a lze do něj připojit megabitové i gigabitové datové vložky. To umožňuje připojení 2 gigabitových kabelů kat. 6A (10 gigabitů) k jednomu modulu.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MBUS CT B 8.0-9.1	Verze
Číslo	<a href="#">2592710000</a>	Pressing tool
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118603910	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MBUS CT A 9.2-10.3	Verze
Číslo	<a href="#">2592690000</a>	Pressing tool
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118603798	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MBUS CT C 6.8-7.9	Verze
Číslo	<a href="#">2592730000</a>	Pressing tool
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118603934	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0	Verze
Číslo	<a href="#">2592650000</a>	Crimping tool for contacts
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118603774	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MBUS CI A 9.2-10.3	Verze
Číslo	<a href="#">2592700000</a>	Crimping tool insert
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118603903	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MBUS CI B 8.0-9.1	Verze
Číslo	<a href="#">2592720000</a>	Crimping tool insert
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118603927	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MBUS CI C 6.8-7.9	Verze
Číslo	<a href="#">2592740000</a>	Crimping tool insert
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118603941	
Množství	1 ST	

## HDC MBUS CL X/D0.09/0.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Příslušenství

www.weidmueller.com

### Krimpovací kontakty D-SUB



Krimpované spoje poskytují elektrické a mechanické spojení mezi vodičem a kontaktem, které je bezpečné a spolehlivé. Optimální krimpované připojení je plynotěsné a odolné proti korozi.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC C HS BM0.2-0.5 AU	Verze
Číslo	<a href="#">2748720000</a>	Zásuvka, zlato, 0.2 - 0.5 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118890631	
Množství	100 ST	
Typ	HDC C HS BM0.08-0.12 AU	Verze
Číslo	<a href="#">2748730000</a>	Zásuvka, zlato, 0.08 - 0.12 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118890549	
Množství	100 ST	
Typ	HDC C HS SM0.2-0.5 AU	Verze
Číslo	<a href="#">2748700000</a>	Zástrčný, zlato, 0.2 - 0.5 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118890709	
Množství	100 ST	
Typ	HDC C HS SM0.08-0.12 AU	Verze
Číslo	<a href="#">2748710000</a>	Zástrčný, zlato, 0.08 - 0.12 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118890556	
Množství	100 ST	