


CUTFIX PRO FEEDER XL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- Pro automatické řezání jednotlivých vodičů na určitou délku
- Vysoká opakovatelnost díky přesnému DC servopohonu
- Rozhraní ke kontrole automatického řezáku přes IBM kompatibilní PC

Všeobecné objednací údaje

Číslo objednávky	3125090000
Typ	CUTFIX PRO FEEDER XL
GTIN (EAN)	4099987282055
Množství	1 items

CUTFIX PRO FEEDER XL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	370 mm	Hloubka (v palcích)	14.5669 inch
Výška	250 mm	Výška (v palcích)	9.8425 inch
Šířka	300 mm	Šířka (v palcích)	11.811 inch
Čistá hmotnost	13000 g		

Automatické řezání

Připojená zátěž	0.1 kW	Množství předvýběru, max.	Nastavitelné množství dílů, kód
Hlavice	elektrické	Klávesnice	Dotykový displej
Indikační displej	LCD displej	Délka předvýběru, max.	999999 mm
Délka předvýběru, min.	10 mm	Software	k vyměňování dat s IBM kompatibilním PC
Otvor (max. průměr)	8 mm vnější průměr	Elektrické připojení	100 - 240 V AC / 50/60 Hz
Jednotlivé pružné/pevné vodiče	max. 10 mm ² / max. 2,5 mm ²		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		