


Výrobek dosud není k dispozici, předběžné údaje výrobku.



Oddělovací zesilovače, pasivní oddělovače, koncové spínače a měřicí převodníky – včetně teplotních převodníků – v provedení se svorkovnicí.

Ideální pro přesné zpracování signálu a spolehlivou izolaci signálu v omezeném instalačním prostoru.

- Kompaktní 6mm provedení – ploché jako svorkovnice
- Provozní teplota až -40 °C ... $+70\text{ °C}$ (v závislosti na modelu)
- Verze se šroubovým nebo PUSH-IN připojením
- Vybrané modely obsahují QR kód a stavovou LED pro snadnou identifikaci

Všeobecné objednací údaje

Verze	Signálový převodník / oddělovač, Vstup : 0 až 130 V DC, Výstup : 0-10 V, Napájecí napětí: Bez externího napájení
Číslo objednávky	3127350000
Typ	PICOPAK-VI130-RDIV-P
GTIN (EAN)	4099987294935
Množství	10 items

PICOPAK-VI130-RDIV-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



UL File Number Search

[Web UL](#)

Č. osvědčení (cULus)

E141197

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	62.5 mm	Hloubka (v palcích)	2.4606 inch
Výška	89.4 mm	Výška (v palcích)	3.5197 inch
Šířka	6.4 mm	Šířka (v palcích)	0.252 inch
Čistá hmotnost	0 g		

Teploty

Skladovací teplota	-40 °C...85 °C	Okolní teplota	-40 °C...70 °C
Provozní teplota	-40 °C...70 °C	Vlhkost při provozní teplotě	Rel. vlhkost 5–95 %
Vlhkost	5...95 %, bez kondenzace		

Pravděpodobnost selhání

SIL v souladu s IEC 61508

Žádné

Vstup

Odpor 192 kΩ Input measurement range 0...130 V DC

Výstup

Počet výstupů 1 Proud impedance zátěže <600 Ω
Výstupní napětí, pozn. 0...10 V

Obecné údaje

Aplikace	Rozdělovač napětí	Přesnost	≤1 % (základní chyba @ výstup plné stupnice) děliče napětí
Stupeň krytí	IP20	Napájecí napětí	Bez externího napájení
Jmenovitá spotřeba energie	1 VA	Konfigurace	žádná
Provozní nadmořská výška	≤ 2000 m		

Koordinace izolace

Normy EMC EN 61326-1: 2013 Galvanické oddělení Bez oddělení

Data připojení

Typ připojení PUSH IN

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002653	ETIM 9.0	EC002653
ETIM 10.0	EC002653	ECLASS 14.0	27-21-01-20
ECLASS 15.0	27-21-01-20		

PICOPAK-VI130-RDIV-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Nákresy

www.weidmueller.com

