# Datový list

## CC-FO 30/60 MM LF BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dodávaný standard: CC
Naše celosystémová produktová řada zahrnuje štítky k identifikaci standardních komponentů a také všechny formáty, jako například značka CC 85/54 pro tvorbu jmenovek.
Vaše výhody s MultiMark
- "Různé materiály pro různé požadavky"
- Lze použít s vybavením od různých výrobců
- Značky na zařízení se známým designem

### Všeobecné objednací údaje

| | |
|---|---|
| Číslo objednávky | 3128400000 |
| Typ | CC-FO 30/60 MM LF BL |
| GTIN (EAN) | 4099987301756 |
| Množství | 500 items |

# Datový list

## CC-FO 30/60 MM LF BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Technické údaje

### Osvědčení

| | |
|---|---|
| ROHS | Shoda |

### Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hloubka | 0.55 mm | Hloubka (v palcích) | 0.0217 inch |
| Výška | 30 mm | Výška (v palcích) | 1.1811 inch |
| Šířka | 60 mm | Šířka (v palcích) | 2.3622 inch |
| Čistá hmotnost | 1.55 g | | |

### Obecné údaje

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lepidlo | PE-pěna s akrylátovým lepidlem | Verze | Samolepicí, bez obsahu halogenů |
| Šířka | 60 mm | Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 |
| Rozsah provozní teploty, max. | 80 °C | Rozsah provozní teploty, min. | -30 °C |
| Barevný | Modrá | Halogen | Ne |
| Základní materiál | Polyester | Tištěné znaky | bez |
| Velikost pole na označení | 30 x 60 mm | Schválení podle UL 969 | Ano |
| Počet na roli | 100 | | |

### Značky na přístroje

| | |
|---|---|
| Halogen | Ne |

### Klasifikace

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |