

## IE-C6GO6LD0011F40F40-X-K3KV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Všeobecné objednávací údaje

|                  |   |
|------------------|---|
| Verze            | Propojovací kabel, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH, 1.1 m, 6 kV |
| Číslo objednávky | <a href="#">3136130011</a>                              |
| Typ              | IE-C6GO6LD0011F40F40-X-K3KV                             |
| GTIN (EAN)       | 4099987349338   |
| Množství         | 15 items  |

**IE-C6GO6LD0011F40F40-X-K3KV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

### Rozměry a hmotnosti

|                |       |                   |              |
|----------------|-------|-------------------|--------------|
| Délka          | 1.1 m | Délka (v palcích) | 43.3071 inch |
| Čistá hmotnost | 29 g  |                   |              |

### Teploty

|                    |                  |                |
|--------------------|------------------|----------------|
| Skladovací teplota | Provozní teplota | -20 °C...60 °C |
|--------------------|------------------|----------------|

### Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |

### Obecné standardy

|                     |            |  |                       |
|---------------------|------------|--|-----------------------|
| Standardní konektor | TIA-1096-A | Příslušenství komunikačního kabelu specificky podle aplikací | VDE-AR-N 4100:2019-04 |
|---------------------|------------|--|-----------------------|

### Elektrické vlastnosti kabelu

|                                   |       |                       |          |
|-----------------------------------|-------|-----------------------|----------|
| Jmenovité impulzní výdržné napětí | 6 kV  | Odpor izolace         | ≥ 100 MΩ |
| Kategorie                         | Cat.3 | Izolační napětí, max. | 300 V    |

### Konektor, pravý

|                 |   |
|-----------------|---|
| Zástrčka vpravo | RJ12, IP20, Kontakt samec, přímý, konektor, nestíněné |
|-----------------|---|

### Konektor, vlevo

|                |   |
|----------------|---|
| Zástrčka vlevo | RJ12, IP20, Kontakt samec, přímý, konektor, nestíněné |
|----------------|---|

### Mechanické a materiálové vlastnosti kabelu

|                      |    |                            |                                |
|----------------------|----|----------------------------|--------------------------------|
| Odolnost vůči olejům | No | Barevný                    | Červená, Šedá                  |
| Halogen              | Ne | Odolnost proti šíření ohně | in accordance with IEC 60332-1 |

### Struktura kabelu

|                     |              |                     |       |
|---------------------|--------------|---------------------|-------|
| Průměr pláště       | 4.8 mm       | Barva opláštění     | Šedá  |
| Průřez              | 3x2xAWG 24/7 | Stínění             | U/UTP |
| Počet vodičů        | 6            | Průměr pláště, max. | 5 mm  |
| Průměr pláště, min. | 4.6 mm       | Materiál pláště     | LSZH  |

**Technické údaje****Zástrčka**

|                 |   |                |   |
|-----------------|---|----------------|---|
| Zástrčka vpravo | RJ12, IP20, Kontakt<br>samec, přímý, konektor,<br>nestíněné | Zástrčka vlevo | RJ12, IP20, Kontakt<br>samec, přímý, konektor,<br>nestíněné |
|-----------------|---|----------------|---|

**Klasifikace**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002599    | ETIM 9.0    | EC002599    |
| ETIM 10.0   | EC002599    | ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-08 |             |             |

**IE-C6GO6LD0011F40F40-X-K3KV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

### Schéma připojení



### Výkres

