

**IE-C6GO6LD0020F40F40-X-K3KV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Všeobecné objednávací údaje**

|                  |                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| Verze            | Propojovací kabel, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH, 2 m, 6 kV |
| Číslo objednávky | <a href="#">3136130020</a>                            |
| Typ              | IE-C6GO6LD0020F40F40-X-K3KV                           |
| GTIN (EAN)       | 4099987349376                                         |
| Množství         | 1 items                                               |

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

## Rozměry a hmotnosti

|                |      |                   |              |
|----------------|------|-------------------|--------------|
| Délka          | 2 m  | Délka (v palcích) | 78.7402 inch |
| Čistá hmotnost | 53 g |                   |              |

## Teploty

|                    |                  |                |
|--------------------|------------------|----------------|
| Skladovací teplota | Provozní teplota | -20 °C...60 °C |
|--------------------|------------------|----------------|

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |

## Obecné standardy

|                     |            |                                                              |                       |
|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Standardní konektor | TIA-1096-A | Příslušenství komunikačního kabelu specificky podle aplikací | VDE-AR-N 4100:2019-04 |
|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|

## Elektrické vlastnosti kabelu

|                                   |       |                       |          |
|-----------------------------------|-------|-----------------------|----------|
| Jmenovité impulzní výdržné napětí | 6 kV  | Odpor izolace         | ≥ 100 MΩ |
| Kategorie                         | Cat.3 | Izolační napětí, max. | 300 V    |

## Konektor, pravý

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Zástrčka vpravo | RJ12, IP20, Kontakt samec, přímý, konektor, nestíněné |
|-----------------|-------------------------------------------------------|

## Konektor, vlevo

|                |                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------|
| Zástrčka vlevo | RJ12, IP20, Kontakt samec, přímý, konektor, nestíněné |
|----------------|-------------------------------------------------------|

## Mechanické a materiálové vlastnosti kabelu

|                      |    |                            |                                |
|----------------------|----|----------------------------|--------------------------------|
| Odolnost vůči olejům | No | Barevný                    | Červená, Šedá                  |
| Halogen              | Ne | Odolnost proti šíření ohně | in accordance with IEC 60332-1 |

## Struktura kabelu


|                     |              |                     |       |
|---------------------|--------------|---------------------|-------|
| Průměr pláště       | 4.8 mm       | Barva opláštění     | Šedá  |
| Průřez              | 3x2xAWG 24/7 | Stínění             | U/UTP |
| Počet vodičů        | 6            | Průměr pláště, max. | 5 mm  |
| Průměr pláště, min. | 4.6 mm       | Materiál pláště     | LSZH  |

**Technické údaje****Zástrčka**

|                 |                                                             |                |                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|
| Zástrčka vpravo | RJ12, IP20, Kontakt<br>samec, přímý, konektor,<br>nestíněné | Zástrčka vlevo | RJ12, IP20, Kontakt<br>samec, přímý, konektor,<br>nestíněné |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|

**Klasifikace**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002599    | ETIM 9.0    | EC002599    |
| ETIM 10.0   | EC002599    | ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-08 |             |             |

**Nákresy****Schéma připojení****Výkres**