



Válcové konektory se šroubovacím systémem se vyznačují kompaktní konstrukcí. To umožňuje jejich použití v široké škále oblastí a průmyslových odvětví. Jsou k dispozici jako zástrčky i zásuvky.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|-------------------------|
| Číslo objednávky | 3136940000 |
| Typ | RC F P4 |
| GTIN (EAN) | 4099987356251 |

RC F P4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Průměr 20 mm Čistá hmotnost 20 g

Teploty

Skladovací teplota Okolní teplota -25 °C... 125 °C
 Provozní teplota -40 °C...60 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu s výjimkou
 Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) 6c
 REACH SVHC Lead 7439-92-1
 SCIP b64e9137-212c-40f4-8b4a-2cb7feb25f72

Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

| | | | |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| Počet pólů | 4 | Kódování | žádná |
| Povrch kontaktu | Mosaz | LED | Ne |
| Typ připojení | Šroubové připojení | Hlavní materiál krytu | PA 66 |
| Průměr kabelu, max. | 13 mm | Průměr kabelu, min. | 7 mm |
| Materiál kontaktu | Mosaz | Průřez vodiče, max. | 4 mm ² |
| Průřez vodiče, min. | 0.5 mm ² | Jmenovité napětí | 500 V |
| Jmenovitý proud | 17.5 A | Stupeň krytí | IP68 |
| Druh kontaktu | Konektor samice | Připojení stínění | Ne |
| Materiál kroužku se závitem | Plast | Průřez připojení max. | 4 mm ² |
| Průřez připojení min. | 0.5 mm ² | | |

Obecná data

| | | | |
|-------------------------------|-------|-------------------|--------------------|
| Počet pólů | 4 | Připojovací závit | M20 |
| Ochrana před záměnou polarity | Ano | Typ připojení | Šroubové připojení |
| Hlavní materiál krytu | PA 66 | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002635 | ETIM 9.0 | EC002635 |
| ETIM 10.0 | EC002635 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-16 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-16 | | |