

WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X400-X**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Všeobecné objednací údaje**

Číslo objednávky	3138110000
Typ	WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X400-X
GTIN (EAN)	4099987365987
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	10 mm	Hloubka (v palcích)	0.3937 inch
Výška	10 mm	Výška (v palcích)	0.3937 inch
Délka	400 mm	Délka (v palcích)	15.748 inch
Čistá hmotnost	224 g		

Teploty

Provozní teplota	-20 - 50°C
------------------	------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	37ebc061-1fa2-4387-80af-82299a5c3412

Údaje o materiálu

Hlavní materiál krytu	Hliník	Zapouzdření	PUR V0
-----------------------	--------	-------------	--------

Elektrické údaje

Jmenovité napětí	≤ 5 V DC	Napájení	1.8 W
S možností ztlumení	Ano		

Technické specifikace kabelu

Materiál kabelu	PUR	Barva opláštění	černá
Hlavní materiál krytu	Hliník	Délka kabelu	5 m

Všeobecné technické údaje

Tvar LED modulu	Pravoúhlý	Provozní životnost	60.000 h
Stupeň krytí	IP67	Třída účinnosti (podle EU vyhlášky č. 874/2012)	Not required

Údaje o připojení


Připojovací závit	bez
-------------------	-----

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 14.0	27-11-06-35
ECLASS 15.0	27-11-06-35		

Nákresy

Výkres



WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X400-X**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****Montážní spona M8 / M12**

Společnost Weidmüller nabízí širokou řadu nástrojů a příslušenství pro kabeláž snímačů - akčních členů.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAI-M12-CLIP	Verze
Číslo objednávky	1362750000	
GTIN (EAN)	4050118164879	
Množství	10 ST	