

HDC 24B SS 1M40G ATEX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Možnost oddělení kabelů v zóně 2, které splňují následující schválení ATEX: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc nebo IECEX: Ex ec IIC T6 Gc, zjednodušuje instalaci, servis a umožňuje lepší přípravu. Zde nabízené schválené konektory musí být vždy použity v kompletu s odpovídajícími schválenými pouzdry a vložkami a mohou být odpojeny pouze bez zatížení.

Všeobecné objednací údaje

Verze	HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP55, Kryt základny, Připojení s upínacím třmenem, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 40
Číslo objednávky	3139880000
Typ	HDC 24B SS 1M40G ATEX
GTIN (EAN)	4099987382243
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



Rozměry a hmotnosti

Hloubka	216 mm	Hloubka (v palcích)	8.5039 inch
Výška	111.5 mm	Výška (v palcích)	4.3898 inch
Šířka	80 mm	Šířka (v palcích)	3.1496 inch
Rozměr při montáži - výška	60 mm	Rozměr při montáži - šířka	187 mm
Čistá hmotnost	1196 g		

Teploty

Okolní teplota	-20 °C...40 °C	Mezní teplota	-20 °C ... 80 °C
----------------	----------------	---------------	------------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Rozměry

Šířka	80 mm
-------	-------

Všeobecné údaje

Design pouzdra	Kryt základny	Instalační velikost	8
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Barevný	Šedá
Hlavní materiál krytu	tlakově litý hliník	Provedení povrchu	Různé
Typ	Kryt základny	Neobsahuje halogeny	false
EMC kryty	Ano	BG	8
Stupeň krytí	IP55		

Údaje hodnocení IECEx/ ATEX


Č. osvědčení (IECEX)	TUEV24ATEX9197X	Č. osvědčení (ATEX)	IECEXTUR24.0077X
----------------------	-----------------	---------------------	------------------

Verze

Instalační velikost	8	Provedení povrchu	Různé
BG	8		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		



HDC 24B SS 1M40G ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Velikost 8 (24B)



Možnost oddělení kabelů v zóně 2, které splňují následující schválení ATEX: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc nebo IECEX: Ex ec IIC T6 Gc, zjednodušuje instalaci, servis a umožňuje lepší přípravu. Zde nabízené schválené konektory musí být vždy použity v kompletu s odpovídajícími schválenými pouzdry a vložkami a mohou být odpojeny pouze bez zatížení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC 24B TOS 1M32G ATEX	Verze
Číslo	3140010000	HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP55, Pouzdro
objednávky		zástrčky, Připojení s upínacím třmenem, Standardně, Velikost
GTIN (EAN)	4099987382373	kabelových vstupů: M 32
Množství	1 ST	
Typ	HDC 24B TOS 2M32G ATEX	Verze
Číslo	3140020000	HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP55, Pouzdro
objednávky		zástrčky, Připojení s upínacím třmenem, Standardně, Velikost
GTIN (EAN)	4099987382380	kabelových vstupů: 2*M32
Množství	1 ST	
Typ	HDC 24B TSS 1M32G ATEX	Verze
Číslo	3140030000	HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP55, Pouzdro
objednávky		zástrčky, Připojení s upínacím třmenem, Standardně, Velikost
GTIN (EAN)	4099987382397	kabelových vstupů: M 32
Množství	1 ST	
Typ	HDC 24B TSS 1M40G ATEX	Verze
Číslo	3140040000	HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP55, Pouzdro
objednávky		zástrčky, Připojení s upínacím třmenem, Standardně, Velikost
GTIN (EAN)	4099987382403	kabelových vstupů: M 40
Množství	1 ST	

Velikost 8



**IECEX
ATEX**

Možnost oddělení kabelů v zóně 2, které splňují následující schválení ATEX: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc nebo IECEX: Ex ec IIC T6 Gc, zjednodušuje instalaci, servis a umožňuje lepší přípravu. Zde nabízené schválené konektory musí být vždy použity v kompletu s odpovídajícími schválenými pouzdry a vložkami a mohou být odpojeny pouze bez zatížení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC HDD 48 FC EX 1500	Verze
Číslo	3116690000	HDC vložka, Zásuvka, 1500 V, Počet pólů: 48, Nalisované připojení,
objednávky		Instalační velikost: 8
GTIN (EAN)	4099987235914	
Množství	1 ST	

HDC 24B SS 1M40G ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	HDC HDD 48 MC EX 1500	Verze
Číslo	3116670000	HDC vložka, Zástrčný, 1500 V, Počet pólů: 48, Nalisované připojení,
objednávky		Instalační velikost: 8
GTIN (EAN)	4099987235792	
Množství	1 ST	
Typ	HDC HDD 56 FC EX 1000	Verze
Číslo	3116680000	HDC vložka, Zásuvka, 1000 V, Počet pólů: 56, Nalisované připojení,
objednávky		Instalační velikost: 8
GTIN (EAN)	4099987235907	
Množství	1 ST	
Typ	HDC HDD 56 MC EX 1000	Verze
Číslo	3116660000	HDC vložka, Zástrčný, 1000 V, Počet pólů: 56, Nalisované připojení,
objednávky		Instalační velikost: 8
GTIN (EAN)	4099987235785	
Množství	1 ST	

Velikost 8 (24B)



Možnost oddělení kabelů v zóně 2, které splňují následující schválení ATEX: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc nebo IECEx: Ex ec IIC T6 Gc, zjednodušuje instalaci, servis a umožňuje lepší přípravu. Zde nabízené schválené konektory musí být vždy použity v kompletu s odpovídajícími schválenými pouzdry a vložkami a mohou být odpojeny pouze bez zatížení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC 24B COVER ATEX	Verze
Číslo	3140080000	HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP55, Kryt dolní
objednávky		části pouzdra, Připojení s upínacím třmenem, Standardně, Velikost
GTIN (EAN)	4099987382441	kabelových vstupů: none
Množství	1 ST	

Vnější závit M40



Adaptéry řady ADAP poskytují pružnost a všestrannost při zaplnění nevyužitých vstupů v zařízení Ex a zároveň si zachovávají ohnivzdornost Ex d, zvýšenou bezpečnost Ex e ochrany proti explozi a stupeň krytí IP66/67/68 proti průniku.

Všeobecné objednací údaje

Typ	ADAPS M40-M32-W	Verze
Číslo	1261980000	ADAP (Klippon Ex adaptér), Adaptér, rovný, M 40 ,M 32, Nerezavějící
objednávky		ocel 1.4404
GTIN (EAN)	4050118093025	
Množství	9 ST	