

HDC 06B AS ATEX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Možnost oddělení kabelů v zóně 2, které splňují následující schválení ATEX: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc nebo IECEX: Ex ec IIC T6 Gc, zjednodušuje instalaci, servis a umožňuje lepší přípravu. Zde nabízené schválené konektory musí být vždy použity v kompletu s odpovídajícími schválenými pouzdry a vložkami a mohou být odpojeny pouze bez zatížení.

Všeobecné objednací údaje

Verze	HDC pouzdra, Instalační velikost: 3, Stupeň krytí: Zpět: IP20, Přepážkový kryt, Připojení s upínacím třmenem, Standardně
Číslo objednávky	3139900000
Typ	HDC 06B AS ATEX
GTIN (EAN)	4099987382267
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení

IECEX ATEX

Rozměry a hmotnosti

Výška	30 mm	Výška (v palcích)	1.1811 inch
Šířka	58 mm	Šířka (v palcích)	2.2835 inch
Rozměr při montáži - výška	32 mm	Rozměr při montáži - šířka	70 mm
Čistá hmotnost	141.68 g		

Teploty

Mezní teplota -20 °C ... 80 °C

Rozměry

Šířka 58 mm

Všeobecné údaje

Design pouzdra	Přepážkový kryt	Instalační velikost	3
Klasifikace hořlavosti UL 94	None	Barevný	Šedá
Provedení povrchu	Práškové lakování	Typ	Bulkhead (průchodka)
Neobsahuje halogeny	false	BG	3
Stupeň krytí	Zpět: IP20		

Údaje hodnocení IECEX/ ATEX

Č. osvědčení (IECEX) TUEV24ATEX9197X Č. osvědčení (ATEX) IECEXTUR24.0077X


Verze

Instalační velikost	3	Provedení povrchu	Práškové lakování
BG	3		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
ECLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

Nákresy



HDC 06B AS ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Příslušenství

www.weidmueller.com

Velikost 3 (06B)



Možnost oddělení kabelů v zóně 2, které splňují následující schválení ATEX: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc nebo IECEX: Ex ec IIC T6 Gc, zjednodušuje instalaci, servis a umožňuje lepší přípravu. Zde nabízené schválené konektory musí být vždy použity v kompletu s odpovídajícími schválenými pouzdry a vložkami a mohou být odpojeny pouze bez zatížení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC 06B COVER ATEX	Verze
Číslo	3140050000	HDC pouzdra, Instalační velikost: 3, Stupeň krytí: IP55, Kryt dolní části
objednávky		pouzdra, Připojení s upínacím třmenem, Standardně
GTIN (EAN)	4099987382410	
Množství	1 ST	
Typ	HDC 06B TOS 1M25G ATEX	Verze
Číslo	3139940000	HDC pouzdra, Instalační velikost: 3, Stupeň krytí: IP55, Pouzdro
objednávky		zástrčky, Připojení s upínacím třmenem, Standardně, Velikost
GTIN (EAN)	4099987382304	kabelových vstupů: M 25
Množství	1 ST	
Typ	HDC 06B TSS 1M25G ATEX	Verze
Číslo	3139950000	HDC pouzdra, Instalační velikost: 3, Stupeň krytí: IP55, Pouzdro
objednávky		zástrčky, Připojení s upínacím třmenem, Standardně, Velikost
GTIN (EAN)	4099987382311	kabelových vstupů: M 25
Množství	1 ST	