

HDC 10B AS ATEX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Možnost oddělení kabelů v zóně 2, které splňují následující schválení ATEX: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc nebo IECEX: Ex ec IIC T6 Gc, zjednodušuje instalaci, servis a umožňuje lepší přípravu. Zde nabízené schválené konektory musí být vždy použity v kompletu s odpovídajícími schválenými pouzdry a vložkami a mohou být odpojeny pouze bez zatížení.

Všeobecné objednací údaje

Verze	HDC pouzdra, Instalační velikost: 4, Stupeň krytí: IP55, Přepážkový kryt, Připojení s upínacím třmenem, Standardně, Velikost kabelových vstupů: none
Číslo objednávky	3139910000
Typ	HDC 10B AS ATEX
GTIN (EAN)	4099987382274
Množství	1 items

HDC 10B AS ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	144 mm	Hloubka (v palcích)	5.6693 inch
Výška	29.5 mm	Výška (v palcích)	1.1614 inch
Šířka	48 mm	Šířka (v palcích)	1.8898 inch
Rozměr při montáži – výška	32 mm	Rozměr při montáži – šířka	83 mm
Čistá hmotnost	170 g		

Teploty

Okolní teplota	-20 °C...40 °C	Mezní teplota	-20 °C ... 80 °C
----------------	----------------	---------------	------------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Rozměry

Šířka	48 mm
-------	-------

Všeobecné údaje

Design pouzdra	Přepážkový kryt	Instalační velikost	4
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Barevný	Šedá
Hlavní materiál krytu	tlakově litý hliník	Provedení povrchu	Různé
Typ	Bulkhead (průchodka)	Neobsahuje halogeny	false
EMC kryty	Ano	BG	4
Stupeň krytí	IP55		

Údaje hodnocení IECEX/ ATEX

Č. osvědčení (IECEX)	TUEV24ATEX9197X	Č. osvědčení (ATEX)	IECEXTUR24.0077X
----------------------	-----------------	---------------------	------------------


Verze

Instalační velikost	4	Provedení povrchu	Různé
BG	4		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

Nákresy



HDC 10B AS ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Příslušenství

www.weidmueller.com

Velikost 4 (10B)



Možnost oddělení kabelů v zóně 2, které splňují následující schválení ATEX: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc nebo IECEX: Ex ec IIC T6 Gc, zjednodušuje instalaci, servis a umožňuje lepší přípravu. Zde nabízené schválené konektory musí být vždy použity v kompletu s odpovídajícími schválenými pouzdry a vložkami a mohou být odpojeny pouze bez zatížení.

Všeobecné objednáací údaje

Typ	HDC 10B TOS 1M32G ATEX	Verze
Číslo	3139960000	HDC pouzdra, Instalační velikost: 4, Stupeň krytí: IP55, Pouzdro
objednávky		zástrčky, Připojení s upínacím třmenem, Standardně, Velikost
GTIN (EAN)	4099987382328	kabelových vstupů: M 32
Množství	1 ST	
Typ	HDC 10B TSS 1M32G ATEX	Verze
Číslo	3139970000	HDC pouzdra, Instalační velikost: 4, Stupeň krytí: IP55, Pouzdro
objednávky		zástrčky, Připojení s upínacím třmenem, Standardně, Velikost
GTIN (EAN)	4099987382335	kabelových vstupů: M 32
Množství	1 ST	
Typ	HDC 10B COVER ATEX	Verze
Číslo	3140060000	HDC pouzdra, Instalační velikost: 4, Stupeň krytí: IP55, Kryt dolní
objednávky		části pouzdra, Připojení s upínacím třmenem, Standardně, Velikost
GTIN (EAN)	4099987382427	kabelových vstupů: none
Množství	1 ST	