

**HDC 16B AS ATEX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Možnost oddělení kabelů v zóně 2, které splňují následující schválení ATEX: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc nebo IECEX: Ex ec IIC T6 Gc, zjednodušuje instalaci, servis a umožňuje lepší přípravu. Zde nabízené schválené konektory musí být vždy použity v kompletu s odpovídajícími schválenými pouzdry a vložkami a mohou být odpojeny pouze bez zatížení.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	HDC pouzdra, Instalační velikost: 6, Stupeň krytí: IP55, Přepážkový kryt, Připojení s upínacím třmenem, Standardně, Velikost kabelových vstupů: none
Číslo objednávky	<a href="#">3139920000</a>
Typ	HDC 16B AS ATEX
GTIN (EAN)	4099987382281
Množství	1 items

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	164 mm	Hloubka (v palcích)	6.4567 inch
Výška	29.5 mm	Výška (v palcích)	1.1614 inch
Šířka	48 mm	Šířka (v palcích)	1.8898 inch
Rozměr při montáži - výška	32 mm	Rozměr při montáži - šířka	103 mm
Čistá hmotnost	180 g		

## Teploty

Okolní teplota	-20 °C...40 °C	Mezní teplota	-20 °C ... 80 °C
----------------	----------------	---------------	------------------

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Rozměry

Šířka	48 mm
-------	-------

## Všeobecné údaje

Design pouzdra	Přepážkový kryt	Instalační velikost	6
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Barevný	Šedá
Hlavní materiál krytu	tlakově litý hliník	Provedení povrchu	Různé
Typ	Bulkhead (průchodka)	Neobsahuje halogeny	false
EMC kryty	Ano	BG	6
Stupeň krytí	IP55		

## Údaje hodnocení IECEx/ ATEX

Č. osvědčení (IECEX)	TUEV24ATEX9197X	Č. osvědčení (ATEX)	IECEXTUR24.0077X
----------------------	-----------------	---------------------	------------------


## Verze

Instalační velikost	6	Provedení povrchu	Různé
BG	6		

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

**Nákresy**



## HDC 16B AS ATEX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Velikost 6 (16B)



Možnost oddělení kabelů v zóně 2, které splňují následující schválení ATEX: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc nebo IECEX: Ex ec IIC T6 Gc, zjednodušuje instalaci, servis a umožňuje lepší přípravu. Zde nabízené schválené konektory musí být vždy použity v kompletu s odpovídajícími schválenými pouzdry a vložkami a mohou být odpojeny pouze bez zatížení.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC 16B TOS 1M32G ATEX	Verze
Číslo	<a href="#">3139980000</a>	HDC pouzdra, Instalační velikost: 6, Stupeň krytí: IP55, Pouzdro
objednávky		zástrčky, Připojení s upínacím třmenem, Standardně, Velikost
GTIN (EAN)	4099987382342	kabelových vstupů: M 32
Množství	1 ST	
Typ	HDC 16B TOS 2M25G ATEX	Verze
Číslo	<a href="#">3139990000</a>	HDC pouzdra, Instalační velikost: 6, Stupeň krytí: IP55, Pouzdro
objednávky		zástrčky, Připojení s upínacím třmenem, Standardně, Velikost
GTIN (EAN)	4099987382359	kabelových vstupů: M 32, M 25
Množství	1 ST	
Typ	HDC 16B TSS 1M32G ATEX	Verze
Číslo	<a href="#">3140000000</a>	HDC pouzdra, Instalační velikost: 6, Stupeň krytí: IP55, Pouzdro
objednávky		zástrčky, Připojení s upínacím třmenem, Standardně, Velikost
GTIN (EAN)	4099987382366	kabelových vstupů: M 32
Množství	1 ST	
Typ	HDC 16B COVER ATEX	Verze
Číslo	<a href="#">3140070000</a>	HDC pouzdra, Instalační velikost: 6, Stupeň krytí: IP55, Kryt dolní
objednávky		části pouzdra, Připojení s upínacím třmenem, Standardně, Velikost
GTIN (EAN)	4099987382434	kabelových vstupů: none
Množství	1 ST	

### Velikost 6



**IECEX  
ATEX**

Možnost oddělení kabelů v zóně 2, které splňují následující schválení ATEX: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc nebo IECEX: Ex ec IIC T6 Gc, zjednodušuje instalaci, servis a umožňuje lepší přípravu. Zde nabízené schválené konektory musí být vždy použity v kompletu s odpovídajícími schválenými pouzdry a vložkami a mohou být odpojeny pouze bez zatížení.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC HDD 24 FC EX 1500	Verze
Číslo	<a href="#">3116650000</a>	HDC vložka, Zásuvka, 1500 V, Počet pólů: 24, Nalisované připojení,
objednávky		Instalační velikost: 6
GTIN (EAN)	4099987235778	
Množství	1 ST	

## HDC 16B AS ATEX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

Typ	HDC HDD 24 MC EX 1500	Verze
Číslo	<a href="#">3116630000</a>	HDC vložka, Zástrčný, 1500 V, Počet pólů: 24, Nalisované připojení,
objednávky		Instalační velikost: 6
GTIN (EAN)	4099987235754	
Množství	1 ST	
Typ	HDC HDD 32 FC EX 1000	Verze
Číslo	<a href="#">3116640000</a>	HDC vložka, Zásuvka, 1000 V, Počet pólů: 32, Nalisované připojení,
objednávky		Instalační velikost: 6
GTIN (EAN)	4099987235761	
Množství	1 ST	
Typ	HDC HDD 32 MC EX 1000	Verze
Číslo	<a href="#">3116620000</a>	HDC vložka, Zástrčný, 1000 V, Počet pólů: 32, Nalisované připojení,
objednávky		Instalační velikost: 6
GTIN (EAN)	4099987235747	
Množství	1 ST	