

HDC 16B AS ATEX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Možnost oddělení kabelů v zóně 2, které splňují následující schválení ATEX: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc nebo IECEX: Ex ec IIC T6 Gc, zjednodušuje instalaci, servis a umožňuje lepší přípravu. Zde nabízené schválené konektory musí být vždy použity v kompletu s odpovídajícími schválenými pouzdry a vložkami a mohou být odpojeny pouze bez zatížení.

Všeobecné objednací údaje

Verze	HDC pouzdra, Instalační velikost: 6, Stupeň krytí: IP55, Přepážkový kryt, Připojení s upínacím třmenem, Standardně, Velikost kabelových vstupů: none
Číslo objednávky	3139920000
Typ	HDC 16B AS ATEX
GTIN (EAN)	409998738228 1
Množství	1 items

HDC 16B AS ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

Schválení



Rozměry a hmotnosti

Hloubka	164 mm	Hloubka (v palcích)	6.4567 inch
Výška	29.5 mm	Výška (v palcích)	1.1614 inch
Šířka	48 mm	Šířka (v palcích)	1.8898 inch
Rozměr při montáži - výška	32 mm	Rozměr při montáži - šířka	103 mm
Čistá hmotnost	180 g		

Teploty

Okolní teplota	-20 °C...40 °C	Mezní teplota	-20 °C ... 80 °C
----------------	----------------	---------------	------------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Rozměry

Šířka	48 mm
-------	-------

Všeobecné údaje

Design pouzdra	Přepážkový kryt	Instalační velikost	6
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Barevný	Šedá
Provedení povrchu	Různé	Typ	Bulkhead (průchodka)
Neobsahuje halogeny	false	BG	6
Stupeň krytí	IP55		

Údaje hodnocení IECEX/ ATEX

Č. osvědčení (IECEX)	TUEV24ATEX9197X	Č. osvědčení (ATEX)	IECEXUR24.0077X
----------------------	-----------------	---------------------	-----------------

Verze

Instalační velikost	6	Provedení povrchu	Různé
BG	6		

Klasifikace


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 16B AS ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings



HDC 16B AS ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Velikost 6 (16B)



Možnost oddělení kabelů v zóně 2, které splňují následující schválení ATEX: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc nebo IECEX: Ex ec IIC T6 Gc, zjednodušuje instalaci, servis a umožňuje lepší přípravu. Zde nabízené schválené konektory musí být vždy použity v kompletu s odpovídajícími schválenými pouzdry a vložkami a mohou být odpojeny pouze bez zatížení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC 16B TOS 1M32G ATEX	Verze
Číslo	3139980000	HDC pouzdra, Instalační velikost: 6, Stupeň krytí: IP55, Pouzdro
objednávky		zástrčky, Připojení s upínacím třmenem, Standardně, Velikost
GTIN (EAN)	4099987382342	kabelových vstupů: M 32
Množství	1 ST	
Typ	HDC 16B TOS 2M25G ATEX	Verze
Číslo	3139990000	HDC pouzdra, Instalační velikost: 6, Stupeň krytí: IP55, Pouzdro
objednávky		zástrčky, Připojení s upínacím třmenem, Standardně, Velikost
GTIN (EAN)	4099987382359	kabelových vstupů: M 32, M 25
Množství	1 ST	
Typ	HDC 16B TSS 1M32G ATEX	Verze
Číslo	3140000000	HDC pouzdra, Instalační velikost: 6, Stupeň krytí: IP55, Pouzdro
objednávky		zástrčky, Připojení s upínacím třmenem, Standardně, Velikost
GTIN (EAN)	4099987382366	kabelových vstupů: M 32
Množství	1 ST	
Typ	HDC 16B COVER ATEX	Verze
Číslo	3140070000	HDC pouzdra, Instalační velikost: 6, Stupeň krytí: IP55, Kryt dolní
objednávky		části pouzdra, Připojení s upínacím třmenem, Standardně, Velikost
GTIN (EAN)	4099987382434	kabelových vstupů: none
Množství	1 ST	

Velikost 6



**IECEX
ATEX**

Možnost oddělení kabelů v zóně 2, které splňují následující schválení ATEX: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc nebo IECEX: Ex ec IIC T6 Gc, zjednodušuje instalaci, servis a umožňuje lepší přípravu. Zde nabízené schválené konektory musí být vždy použity v kompletu s odpovídajícími schválenými pouzdry a vložkami a mohou být odpojeny pouze bez zatížení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC HDD 24 FC EX 1500	Verze
Číslo	3116650000	HDC vložka, Zásuvka, 1500 V, Počet pólů: 24, Nalisované připojení,
objednávky		Instalační velikost: 6
GTIN (EAN)	4099987235778	
Množství	1 ST	

HDC 16B AS ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Typ	HDC HDD 24 MC EX 1500	Verze
Číslo	3116630000	HDC vložka, Zástrčný, 1500 V, Počet pólů: 24, Nalisované připojení,
objednávky		Instalační velikost: 6
GTIN (EAN)	4099987235754	
Množství	1 ST	
Typ	HDC HDD 32 FC EX 1000	Verze
Číslo	3116640000	HDC vložka, Zásuvka, 1000 V, Počet pólů: 32, Nalisované připojení,
objednávky		Instalační velikost: 6
GTIN (EAN)	4099987235761	
Množství	1 ST	
Typ	HDC HDD 32 MC EX 1000	Verze
Číslo	3116620000	HDC vložka, Zástrčný, 1000 V, Počet pólů: 32, Nalisované připojení,
objednávky		Instalační velikost: 6
GTIN (EAN)	4099987235747	
Množství	1 ST	