

## HDC 06B COVER ATEX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Možnost oddělení kabelů v zóně 2, které splňují následující schválení ATEX: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc nebo IECEX: Ex ec IIC T6 Gc, zjednodušuje instalaci, servis a umožňuje lepší přípravu. Zde nabízené schválené konektory musí být vždy použity v kompletu s odpovídajícími schválenými pouzdry a vložkami a mohou být odpojeny pouze bez zatížení.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	HDC pouzdra, Instalační velikost: 3, Stupeň krytí: IP55, Kryt dolní části pouzdra, Připojení s upínacím třmenem, Standardně, Velikost kabelových vstupů: none
Číslo objednávky	<a href="#">3140050000</a>
Typ	HDC 06B COVER ATEX
GTIN (EAN)	4099987382410
Množství	1 items

## HDC 06B COVER ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	132 mm	Hloubka (v palcích)	5.1968 inch
Výška	31 mm	Výška (v palcích)	1.2205 inch
Šířka	58 mm	Šířka (v palcích)	2.2835 inch
Čistá hmotnost	149 g		

## Teploty

Okolní teplota	-20 °C...40 °C	Mezní teplota	-20 °C ... 40 °C
----------------	----------------	---------------	------------------

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Rozměry

Šířka	58 mm
-------	-------

## Všeobecné údaje

Utahovací moment	6.5 Nm	Design pouzdra	Kryt dolní části pouzdra
Instalační velikost	3	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Barevný	Šedá	Hlavní materiál krytu	tlakově litý hliník
Provedení povrchu	Různé	Typ	Kryt
Neobsahuje halogeny	false	EMC kryty	Ano
BG	3	Materiál zajišťovacího prvku	Nerezavějící ocel
Stupeň krytí	IP55		

## Údaje hodnocení IECEX/ ATEX

Č. osvědčení (IECEX)	TUEV24ATEX9197X	Č. osvědčení (ATEX)	IECEXTUR24.0077X
----------------------	-----------------	---------------------	------------------

## Verze

Instalační velikost	3	Provedení povrchu	Různé
BG	3		

## Klasifikace


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

**HDC 06B COVER ATEX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Nákresy**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## HDC 06B COVER ATEX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Velikost 3 (06B)



Možnost oddělení kabelů v zóně 2, které splňují následující schválení ATEX: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc nebo IECEX: Ex ec IIC T6 Gc, zjednodušuje instalaci, servis a umožňuje lepší přípravu. Zde nabízené schválené konektory musí být vždy použity v kompletu s odpovídajícími schválenými pouzdry a vložkami a mohou být odpojeny pouze bez zatížení.

### Všeobecné objednáací údaje

Typ	HDC 06B AS ATEX	Verze
Číslo	<a href="#">3139900000</a>	HDC pouzdra, Instalační velikost: 3, Stupeň krytí: Zpět: IP20,
objednávky		Přepážkový kryt, Připojení s upínacím třmenem, Standardně, Velikost
GTIN (EAN)	4099987382267	kabelových vstupů: none
Množství	1 ST	
Typ	HDC 06B SS 1M25G ATEX	Verze
Číslo	<a href="#">3139850000</a>	HDC pouzdra, Instalační velikost: 3, Stupeň krytí: IP55, Kryt základny,
objednávky		Připojení s upínacím třmenem, Standardně, Velikost kabelových
GTIN (EAN)	4099987382212	vstupů: 1*M25
Množství	1 ST	