



Flexibilní

Čtyři velikosti modulu umožňují individuální řešení a tím šetří velké množství prostoru. Menší rozteč také znamená optimalizovaný design.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | Modul, 0 V, 0 A, Počet pólů: 0, bez, Zástrčný, Zásuvka, Požadovaný počet míst na zásuvná připojení: 1 |
| Číslo objednávky | 3149600000 |
| Typ | HDC MDU 2 |
| GTIN (EAN) | 409998759878 1 |
| Množství | 5 items |

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 34.1 mm | Hloubka (v palcích) | 1.3425 inch |
| Výška | 16.8 mm | Výška (v palcích) | 0.6614 inch |
| Šířka | 34.1 mm | Šířka (v palcích) | 1.3425 inch |
| Délka | 14.6 mm | Délka (v palcích) | 0.5748 inch |
| Čistá hmotnost | 1 g | | |

Teploty

Mezní teplota -40 °C ... 125 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

| | | | |
|--------------------------------|----------|--|---|
| Počet pólů | 0 | Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 |
| Cykly zapojování | ≥ 500 | Typ | Zástrčný, Zásuvka |
| Závažnost znečištění | 3 | Základní materiál | Polykarbonát, vyztužený skelnými vlákny |
| Řada | ModuPlug | Jmenovité napětí (DIN EN 61984) | 0 V |
| Jmenovitý proud (DIN EN 61984) | 0 A | Požadovaný počet míst na zásuvná připojení | 1 |

Verze

| | | | |
|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Typ připojení | bez | Průřez vodiče, max. | 0 mm ² |
| Průřez vodiče, min. | 0 mm ² | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000438 | ETIM 9.0 | EC000438 |
| ETIM 10.0 | EC000438 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-17 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-17 | | |

Nákresy

