



Flexibilní

Čtyři velikosti modulu umožňují individuální řešení a tím šetří velké množství prostoru. Menší rozteč také znamená optimalizovaný design.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Modul, 0 V, 0 A, Počet pólů: 0, bez, Zástrčný, Zásuvka, Požadovaný počet míst na zásuvná připojení: 1
Číslo objednávky	3149600000
Typ	HDC MDU 2
GTIN (EAN)	409998759878 1
Množství	5 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	34.1 mm	Hloubka (v palcích)	1.3425 inch
Výška	16.8 mm	Výška (v palcích)	0.6614 inch
Šířka	34.1 mm	Šířka (v palcích)	1.3425 inch
Délka	14.6 mm	Délka (v palcích)	0.5748 inch
Čistá hmotnost	1 g		

Teploty

Mezní teplota	-40 °C ... 125 °C
---------------	-------------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Počet pólů	0	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Cykly zapojování	≥ 500	Typ	Zástrčný, Zásuvka
Závažnost znečištění	3	Základní materiál	Polykarbonát, vyztužený skelnými vlákny
Řada	ModuPlug	Jmenovité napětí (DIN EN 61984)	0 V
Jmenovitý proud (DIN EN 61984)	0 A	Požadovaný počet míst na zásuvná připojení	1

Verze

Typ připojení	bez	Průřez vodiče, max.	0 mm ²
Průřez vodiče, min.	0 mm ²		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

Nákresy

