

U-VIEW-PWEB-ES-RT-1000/5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tento výrobek je k dispozici pouze v kombinaci s pokročilým dotykovým panelem u-view

HMI runtimes pro pokročilé dotykové panely u-view Kombinací pokročilých dotykových panelů u-view s webovým softwarem HMI PROCON-WEB Vestavěné systémy vzniká dokonalé vizualizační řešení – výkonný software se spojuje s vysoce kvalitním hardwarem.

Pro implementaci optimálního webového řešení HMI nabízí PROCON-WEB Vestavěné systémy následující funkce:

- Správa uživatelů na základě role a práv
- Komplexní alarmy
- Předdefinované ovládací prvky, jako jsou tlačítka, posuvníky, textová pole nebo oblasti obrazu
- Výkonné komplexní ovládací prvky, jako jsou iframes, grafy, tabulky
- Flexibilní skriptování pro maximální přizpůsobivost
- Funkce Historie pro ukládání a vizualizaci historických dat
- Připojení k řadiči u-OS prostřednictvím komunikačního ovladače

Všeobecné objednávací údaje

Číslo objednávky	315 1060000
Typ	U-VIEW-PWEB-ES-RT-1000/5
Množství	1 items

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	0 g
----------------	-----

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Požadavky na systém

Operační systém	Linux, Windows, u-OS	Požadované minimální dostupné místo na disku	0.1 GB
Minimální potřebná paměť (RAM)	0.1 GB		

Funkce modulu runtime

Počet zařízení HMI, max.	5
--------------------------	---

Informace o licenci

Počet proměnných procesu, max.	1000
--------------------------------	------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001416	ETIM 9.0	EC001416
ETIM 10.0	EC001416	ECLASS 14.0	27-24-25-02
ECLASS 15.0	27-24-25-02		