

**U-VIEW-PWEB-ES-RT-10000/5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

Tento výrobek je k dispozici pouze v kombinaci s pokročilým dotykovým panelem u-view



HMI runtimes pro pokročilé dotykové panely u-view Kombinací pokročilých dotykových panelů u-view s webovým softwarem HMI PROCON-WEB Vestavěné systémy vzniká dokonalé vizualizační řešení – výkonný software se spojuje s vysoce kvalitním hardwarem. Pro implementaci optimálního webového řešení HMI nabízí PROCON-WEB Vestavěné systémy následující funkce:

- Správa uživatelů na základě role a práv
- Komplexní alarmy
- Předdefinované ovládací prvky, jako jsou tlačítka, posuvníky, textová pole nebo oblasti obrazu
- Výkonné komplexní ovládací prvky, jako jsou iframes, grafy, tabulky
- Flexibilní skriptování pro maximální přizpůsobivost
- Funkce Historie pro ukládání a vizualizaci historických dat
- Připojení k řadiči u-OS prostřednictvím komunikačního ovladače

**Všeobecné objednávací údaje**

Verze	Vizualizační software, Platforma pro systém runtime: Windows, Linux, Docker, Počet proměnných procesu, max.: 10000, Počet zařízení HMI, max.: 5
Číslo objednávky	<a href="#">3151080000</a>
Typ	U-VIEW-PWEB-ES-RT-10000/5
Množství	1 items

**Technické údaje****Rozměry a hmotnosti**

Čistá hmotnost	0 g
----------------	-----

**Shoda produktu s prostředím**

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

**Požadavky na systém**

Operační systém	Windows, Linux, u-OS	Požadované minimální dostupné místo na disku	0.1 GB
Minimální potřebná paměť (RAM)	0.1 GB		

**Funkce modulu runtime**

Počet zařízení HMI, max.	5
--------------------------	---

**Informace o licenci**

Počet proměnných procesu, max.	10000
--------------------------------	-------

**Klasifikace**

ETIM 8.0	EC001416	ETIM 9.0	EC001416
ETIM 10.0	EC001416	ECLASS 14.0	27-24-25-02
ECLASS 15.0	27-24-25-02		