

## U-VIEW-PWEB-ES-RT-250/2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

Tento výrobek je k dispozici pouze v kombinaci s pokročilým dotykovým panelem u-view



HMI runtimes pro pokročilé dotykové panely u-view Kombinací pokročilých dotykových panelů u-view s webovým softwarem HMI PROCON-WEB Vestavěné systémy vzniká dokonalé vizualizační řešení – výkonný software se spojuje s vysoce kvalitním hardwarem. Pro implementaci optimálního webového řešení HMI nabízí PROCON-WEB Vestavěné systémy následující funkce:

- Správa uživatelů na základě role a práv
- Komplexní alarmy
- Předdefinované ovládací prvky, jako jsou tlačítka, posuvníky, textová pole nebo oblasti obrazu
- Výkonné komplexní ovládací prvky, jako jsou iframes, grafy, tabulky
- Flexibilní skriptování pro maximální přizpůsobivost
- Funkce Historie pro ukládání a vizualizaci historických dat
- Připojení k řadiči u-OS prostřednictvím komunikačního ovladače

### Všeobecné objednávací údaje

|                  |  |
|------------------|--|
| Verze            | Vizualizační software, Platforma pro systém runtime: Windows, Linux, Docker, Počet proměnných procesu, max.: , Počet zařízení HMI, max.: |
| Číslo objednávky | <a href="#">3151120000</a>   |
| Typ              | U-VIEW-PWEB-ES-RT-250/2  |
| Množství         | 1 items  |

**U-VIEW-PWEB-ES-RT-250/2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Rozměry a hmotnosti**

|                |     |
|----------------|-----|
| Čistá hmotnost | 0 g |
|----------------|-----|

**Shoda produktu s prostředím**

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | Není ovlivněno      |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

**Požadavky na systém**

|                                |                      |  |        |
|--------------------------------|----------------------|--|--------|
| Operační systém                | Windows, Linux, u-OS | Požadované minimální dostupné místo na disku | 0.1 GB |
| Minimální potřebná paměť (RAM) | 0.1 GB               |  |        |

**Klasifikace**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001416    | ETIM 9.0    | EC001416    |
| ETIM 10.0   | EC001416    | ECLASS 14.0 | 27-24-25-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-25-02 |             |             |