

TCB INL THIRD 2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Pěnové vložky Weidmüller, inspirované metodami 5S a štíhlé správy, zajišťují efektivní a upravené pracoviště. Navrženy podle modulárního principu, nabízejí mnoho výhod a mohou být zvoleny podle individuálních požadavků.

Všeobecné objednací údaje

Číslo objednávky	3155250000
Typ	TCB INL THIRD 2
GTIN (EAN)	4099987654647
Množství	1 items

TCB INL THIRD 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	50 mm	Hloubka (v palcích)	1.9685 inch
Výška	390 mm	Výška (v palcích)	15.3543 inch
Šířka	185 mm	Šířka (v palcích)	7.2835 inch
Průměr	0 mm	Čistá hmotnost	1115.31 g

Technické údaje

Popis výrobku	Pěnová vložka univerzální velká, nevybaveny
---------------	---

Skříň na nástroje

Montáž	s nástroji
--------	------------

Třídění

Průměr	0 mm
--------	------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC011819	ETIM 9.0	EC011819
ETIM 10.0	EC011819	ECLASS 14.0	21-07-04-12
ECLASS 15.0	21-07-04-12		

TCB INL THIRD 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

VDE izolované telefonní kleště



Při práci pod napětím je třeba dodržovat speciální zásady a používat speciální nástroje – nástroje, které byly pro tento účel speciálně vyrobeny a testovány. Společnost Weidmüller nabízí kompletní řadu kleští, které splňují národní i mezinárodní zkušební standardy. Všechny kleště jsou vyrobeny a testovány podle DIN EN 60900. Kleště mají ergonomickou rukojeť a tudíž se snadněji a pohodlněji drží. Nedochází k tisknutí prstů k sobě, což znamená menší námahu během činnosti.

Všeobecné objednací údaje

Typ	FRZ S 160	Verze	
Číslo	9046370000	Pliers	
objednávky			
GTIN (EAN)	4032248357673		
Množství	1 ST		

VDE-izolované kombinační kleště



Při práci pod napětím je třeba dodržovat speciální zásady a používat speciální nástroje – nástroje, které byly pro tento účel speciálně vyrobeny a testovány. Společnost Weidmüller nabízí kompletní řadu kleští, které splňují národní i mezinárodní zkušební standardy. Všechny kleště jsou vyrobeny a testovány podle DIN EN 60900. Kleště mají ergonomickou rukojeť a tudíž se snadněji a pohodlněji drží. Nedochází k tisknutí prstů k sobě, což znamená menší námahu během činnosti.

Všeobecné objednací údaje

Typ	KBZ 180	Verze	
Číslo	9046290000	Pliers	
objednávky			
GTIN (EAN)	4032248356485		
Množství	1 ST		

VDE-izolované diagonální štípací kleště



Při práci pod napětím je třeba dodržovat speciální zásady a používat speciální nástroje – nástroje, které byly pro tento účel speciálně vyrobeny a testovány. Společnost Weidmüller nabízí kompletní řadu kleští, které splňují národní i mezinárodní zkušební standardy. Všechny kleště jsou vyrobeny a testovány podle DIN EN 60900. Kleště mají ergonomickou rukojeť a tudíž se snadněji a pohodlněji drží. Nedochází k tisknutí prstů k sobě, což znamená menší námahu během činnosti.

TCB INL THIRD 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství**Všeobecné objednávací údaje**

Typ	SE HD 160	Verze	
Číslo	9046320000	Diagonal-cutting pliers	
objednávky			
GTIN (EAN)	4032248357628		
Množství	1 ST		

Sety nástrčných klíčů

Imbusový klíč vyrobený z vytvrzené, vysokolegované chrom-vanadiové oceli podle DIN ISO 2936 L (DIN 911), vysoce kvalitní upravený povrch.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	SK WSD-S 1,5-10,0	Verze	
Číslo	9008850000	Mounting tool	
objednávky			
GTIN (EAN)	4032248266609		
Množství	1 ST		