

**TCB INL THIRD 8****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Pěnové vložky Weidmüller, inspirované metodami 5S a štíhlé správy, zajišťují efektivní a upravené pracoviště. Navrženy podle modulárního principu, nabízejí mnoho výhod a mohou být zvoleny podle individuálních požadavků.

**Všeobecné objednací údaje**

Číslo objednávky	3155310000
Typ	<a href="#">TCB INL THIRD 8</a>
GTIN (EAN)	4099987654708
Množství	1 items

**Technické údaje****Rozměry a hmotnosti**

Hloubka	50 mm	Hloubka (v palcích)	1.9685 inch
Výška	390 mm	Výška (v palcích)	15.3543 inch
Šířka	185 mm	Šířka (v palcích)	7.2835 inch
Průměr	0 mm	Čistá hmotnost	589.12 g

**Technické údaje**

Popis výrobku	Pěnová vložka univerzální velká, nevybaveny
---------------	---

**Skříň na nástroje**

Montáž	s nástroji
--------	------------

**Třídění**

Průměr	0 mm
--------	------

**Klasifikace**

ETIM 8.0	EC011819	ETIM 9.0	EC011819
ETIM 10.0	EC011819	ECLASS 14.0	21-07-04-12
ECLASS 15.0	21-07-04-12		

**Příslušenství****Digitální multimetry**

Multimetry umožňují měření řady proměnných. Každý nástroj standardně umí měřit napětí a odpor a provádět zkoušku průchodnosti a diod.

Navíc mají jednotlivé multimetry další možnosti měření jako jsou proud, kmitočet, kapacitní odpor a teplota.

Digitální multimetry mají výhodu přehledného, snadno čitelného displeje. S těmito nástroji se chyby způsobené nesprávným přepočtem měřících rozsahů nebo špatným přečtením displeje stávají minulostí.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	MULTIMETER DMM 1000V	Verze
Číslo	<a href="#">3113230000</a>	Multimetr, Ano
objednávky		
GTIN (EAN)	4099987201308	
Množství	1 ST	