

TCB INL THIRD 9**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Pěnové vložky Weidmüller, inspirované metodami 5S a štíhlé správy, zajišťují efektivní a upravené pracoviště. Navrženy podle modulárního principu, nabízejí mnoho výhod a mohou být zvoleny podle individuálních požadavků.

Všeobecné objednací údaje

Číslo objednávky	3155320000
Typ	TCB INL THIRD 9
GTIN (EAN)	4099987654715
Množství	1 items

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	50 mm	Hloubka (v palcích)	1.9685 inch
Výška	390 mm	Výška (v palcích)	15.3543 inch
Šířka	185 mm	Šířka (v palcích)	7.2835 inch
Průměr	0 mm	Čistá hmotnost	802.86 g

Technické údaje

Popis výrobku	Pěnová vložka univerzální velká, nevybaveny
---------------	---

Skříň na nástroje

Montáž	s nástroji
--------	------------

Třídění

Průměr	0 mm
--------	------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC011819	ETIM 9.0	EC011819
ETIM 10.0	EC011819	ECLASS 14.0	21-07-04-12
ECLASS 15.0	21-07-04-12		

Příslušenství**Digitální klešťová zařízení**

K měření AC a DC proudu se používají digitální proudové kleště, příslušenství a adaptéry. Hlavní výhodou těchto zařízení je možnost měření bez přerušení toku proudu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	MULTIMETER C 2608	Verze	
Číslo objednávky	9427370000	Testovací nástroje, Digitální měřicí zařízení k připnutí	
GTIN (EAN)	4032248407019		
Množství	1 ST		