


CB 140/2,5 TR NC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Všeobecné objednací údaje**

Číslo objednávky	3155570000
Typ	CB 140/2,5 TR NC
GTIN (EAN)	4099987652995
Množství	35000 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0 mm	Výška	140 mm
Výška (v palcích)	5.5118 inch	Šířka	2.5 mm
Šířka (v palcích)	0.0984 inch	Čistá hmotnost	0 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Instalační materiály

Odolné proti UV záření	Ne	Pro znovuotevření	Ne
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2	Rozsah provozní teploty, max.	85 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	Halogen	Ne
Základní materiál	Polyamid 66	Pevnost v tahu	80 N
Průměr svazku, max.	33 mm	Pevnost v tahu (síla v librách)	18 lbf
Průměr svazku, min.	2 mm		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		