



### Všeobecné objednáací údaje

Číslo objednávky	3155880000
Typ	<a href="#">CB 300/3,6 TR NC</a>
GTIN (EAN)	4099987657150
Množství	14000 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0 mm	Výška	300 mm
Výška (v palcích)	11.811 inch	Šířka	3.6 mm
Šířka (v palcích)	0.1417 inch	Čistá hmotnost	0.01 g

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Instalační materiály

Odolné proti UV záření	Ne	Pro znovuotevření	Ne
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2	Rozsah provozní teploty, max.	85 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	Halogen	Ne
Základní materiál	Polyamid 66	Pevnost v tahu	180 N
Průměr svazku, max.	80 mm	Pevnost v tahu (síla v librách)	40 lbf
Průměr svazku, min.	3 mm		

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		