



### Všeobecné objednací údaje

Číslo objednávky	3156140000
Typ	<a href="#">CB 200/4,6 TR BK</a>
GTIN (EAN)	4099987658058
Množství	15000 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0 mm	Výška	200 mm
Výška (v palcích)	7.874 inch	Šířka	4.6 mm
Šířka (v palcích)	0.1811 inch	Čistá hmotnost	0.01 g

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Instalační materiály

Odolné proti UV záření	Ne	Pro znovuotevření	Ne
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2	Rozsah provozní teploty, max.	85 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	Halogen	Ne
Základní materiál	Polyamid 66	Pevnost v tahu	220 N
Průměr svazku, max.	50 mm	Pevnost v tahu (síla v librách)	49 lbf
Průměr svazku, min.	3 mm		

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		