


**CB 370/3,6 TR BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Všeobecné objednací údaje**

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Číslo objednávky | 3156230000                       |
| Typ              | <a href="#">CB 370/3,6 TR BK</a> |
| GTIN (EAN)       | 4099987658324                    |
| Množství         | 11000 items                      |

## Technické údaje

### Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### Rozměry a hmotnosti

|                   |              |                |        |
|-------------------|--------------|----------------|--------|
| Hloubka           | 0 mm         | Výška          | 370 mm |
| Výška (v palcích) | 14.5669 inch | Šířka          | 3.6 mm |
| Šířka (v palcích) | 0.1417 inch  | Čistá hmotnost | 0.02 g |

### Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |

### Instalační materiály

|                               |             |                                 |        |
|-------------------------------|-------------|---------------------------------|--------|
| Odolné proti UV záření        | Ne          | Pro znovuotevření               | Ne     |
| Klasifikace hořlavosti UL 94  | V-2         | Rozsah provozní teploty, max.   | 85 °C  |
| Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C      | Halogen                         | Ne     |
| Základní materiál             | Polyamid 66 | Pevnost v tahu                  | 180 N  |
| Průměr svazku, max.           | 102 mm      | Pevnost v tahu (síla v librách) | 40 lbf |
| Průměr svazku, min.           | 3 mm        |                                 |        |

### Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000046    | ETIM 9.0    | EC000046    |
| ETIM 10.0   | EC000046    | ECLASS 14.0 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-07-02 |             |             |