


HDC MHP 200 MC 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Flexibilní

Čtyři velikosti modulu umožňují individuální řešení a tím šetří velké množství prostoru. Menší rozteč také znamená optimalizovaný design.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Modul, 1000 V, 200 A, Počet pólů: 1, Nalisované připojení, Zástrčný, Požadovaný počet míst na zásuvná připojení: 2
Číslo objednávky	3157260000
Typ	HDC MHP 200 MC 2
GTIN (EAN)	4099987663489
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	34 mm	Hloubka (v palcích)	1.3386 inch
Výška	60.3 mm	Výška (v palcích)	2.374 inch
Šířka	34 mm	Šířka (v palcích)	1.3386 inch
Čistá hmotnost	21 g		

Teploty

Mezní teplota -40 °C ... 125 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Počet pólů	1	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Odpor izolace	10 ¹² Ω	Cykly zapojování	≥ 500
Typ	Zástrčný	Kategorie rázového napětí	III
Závažnost znečištění	3	Základní materiál	Polykarbonát, vyztužený skelnými vlákny
Řada	ModuPlug	Jmenovité napětí (DIN EN 61984)	1000 V
Jmenovité napětí: podle UL/CSA	600 V	Jmenovité rázové napětí (DIN EN 61984)	8 kV
Jmenovitý proud (DIN EN 61984)	200 A	Požadovaný počet míst na zásuvná připojení	2

PE připojení, údaje

Typ připojení PE Šroubové připojení přes rám modulu

Verze

Délka odizolování, jmenovité připojení 19 mm Typ připojení Nalisované připojení
Průřez vodiče, max. 70 mm² Průřez vodiče, min. 25 mm²

Klasifikace

ETIM 8.0 EC000438 ETIM 9.0 EC000438
ETIM 10.0 EC000438 ECLASS 14.0 27-44-02-17
ECLASS 15.0 27-44-02-17

HDC MHP 200 MC 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Krimpované kontakty 200 A



Krimpované spoje poskytují elektrické a mechanické spojení mezi vodičem a kontaktem, které je bezpečné a spolehlivé. Optimální krimpované připojení je plynotěsné a odolné proti korozi.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MHP200 M 16 2	Verze
Číslo	3158660000	Zástrčný, stříbrné, 16 - 16 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4099987671118	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MHP200 M 25 2	Verze
Číslo	3157390000	Zástrčný, stříbrné, 25 - 25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4099987663618	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MHP200 M 35 2	Verze
Číslo	3157400000	Zástrčný, stříbrné, 35 - 35 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4099987663625	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MHP200 M 50 2	Verze
Číslo	3157410000	Zástrčný, stříbrné, 50 - 50 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4099987663632	
Množství	1 ST	
Typ	HDC MHP200 M 70 2	Verze
Číslo	3157420000	Zástrčný, stříbrné, 70 - 70 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4099987663649	
Množství	1 ST	

Různé



Vedle těžkých konektorů poskytuje řada RockStar® příslušenství pro efektivní, funkční a bezpečnou kabeláž; např. kódovací systémy, spony stínění, krycí desky a náhradní těsnění

Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MHP200 REMOVAL TOOL	Verze
Číslo objednávky	2617240000	
GTIN (EAN)	4050118705430	
Množství	1 ST	