

## HDC MHP 100 FC 1 2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Flexibilní

Čtyři velikosti modulu umožňují individuální řešení a tím šetří velké množství prostoru. Menší rozteč také znamená optimalizovaný design.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Modul, 1000 V, 100 A, Počet pólů: 2, Nalisované připojení, Zásuvka, Požadovaný počet míst na zásuvná připojení: 1
Číslo objednávky	<a href="#">3158680000</a>
Typ	HDC MHP 100 FC 1 2
GTIN (EAN)	4099987671163
Množství	1 items

## HDC MHP 100 FC 1 2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda  
UL File Number Search [Web UL](#)  
Č. osvědčení (cURus) E310075

### Rozměry a hmotnosti

Hloubka	34 mm	Hloubka (v palcích)	1.3386 inch
Výška	50.9 mm	Výška (v palcích)	2.0039 inch
Šířka	34 mm	Šířka (v palcích)	1.3386 inch
Čistá hmotnost	11 g		

### Teploty

Mezní teplota -40 °C ... 125 °C

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky  
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

### Obecné údaje

Počet pólů	2	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Odpor izolace	1012 Ω	Cykly zapojování	≥ 500
Typ	Zásuvka	Kategorie rázového napětí	III
Závažnost znečištění	3	Základní materiál	Polykarbonát, vyztužený skelnými vlákny
Řada	ModuPlug	Jmenovité napětí (DIN EN 61984)	1000 V
Jmenovité napětí: podle UL/CSA	600 V	Jmenovité rázové napětí (DIN EN 61984)	8 kV
Jmenovitý proud (DIN EN 61984)	100 A	Požadovaný počet míst na zásuvná připojení	1

### PE připojení, údaje

Typ připojení PE Šroubové připojení přes rám modulu




### Verze

Typ připojení	Nalisované připojení	Průřez vodiče, max.	35 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče, min.	10 mm <sup>2</sup>		

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

### Nákresy



## HDC MHP 100 FC 1 2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Krimpované kontakty 100 A



Krimpované spoje poskytují elektrické a mechanické spojení mezi vodičem a kontaktem, které je bezpečné a spolehlivé. Optimální krimpované připojení je plynotěsné a odolné proti korozi.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MHP100 F 10 2	Verze
Číslo	<a href="#">3157270000</a>	Zásuvka, stříbrné, 10 - 10 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4099987663496	
Množství	10 ST	
Typ	HDC MHP100 F 16 2	Verze
Číslo	<a href="#">3157280000</a>	Zásuvka, stříbrné, 16 - 16 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4099987663502	
Množství	10 ST	
Typ	HDC MHP100 F 25 2	Verze
Číslo	<a href="#">3157290000</a>	Zásuvka, stříbrné, 25 - 25 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4099987663519	
Množství	10 ST	
Typ	HDC MHP100 F 35 2	Verze
Číslo	<a href="#">3157300000</a>	Zásuvka, stříbrné, 35 - 35 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4099987663526	
Množství	10 ST	

### Různé



Vedle těžkých konektorů poskytuje řada RockStar® příslušenství pro efektivní, funkční a bezpečnou kabeláž; např. kódovací systémy, spony stínění, krycí desky a náhradní těsnění

### Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MHP100 REMOVAL TOOL	Verze
Číslo	<a href="#">1480380000</a>	ModuPlug, Nástroj na vyjmutí kontaktu
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118288933	
Množství	1 ST	