

HDC MHP 100 MC 1 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Flexibilní

Čtyři velikosti modulu umožňují individuální řešení a tím šetří velké množství prostoru. Menší rozteč také znamená optimalizovaný design.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Modul, 1000 V, 100 A, Počet pólů: 2, Nalisované připojení, Zástrčný, Požadovaný počet míst na zásuvná připojení: 1
Číslo objednávky	3158690000
Typ	HDC MHP 100 MC 1 2
GTIN (EAN)	4099987671170
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cURus)	E310075

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	34 mm	Hloubka (v palcích)	1.3386 inch
Výška	50.4 mm	Výška (v palcích)	1.9842 inch
Šířka	34 mm	Šířka (v palcích)	1.3386 inch
Čistá hmotnost	12 g		

Teploty

Mezní teplota	-40 °C ... 125 °C
---------------	-------------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Počet pólů	2	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Odpor izolace	1012 Ω	Cykly zapojování	≥ 500
Typ	Zástrčný	Kategorie rázového napětí	III
Závažnost znečištění	3	Základní materiál	Polykarbonát, vyztužený skelnými vlákny
Řada	ModuPlug	Jmenovité napětí (DIN EN 61984)	1000 V
Jmenovité napětí: podle UL/CSA	600 V	Jmenovité rázové napětí (DIN EN 61984)	8 kV
Jmenovitý proud (DIN EN 61984)	100 A	Požadovaný počet míst na zásuvná připojení	1

PE připojení, údaje

Typ připojení PE	Šroubové připojení přes rám modulu
------------------	------------------------------------



Verze

Typ připojení	Nalisované připojení	Průřez vodiče, max.	35 mm ²
Průřez vodiče, min.	10 mm ²		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

Nákresy



HDC MHP 100 MC 1 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Krimpované kontakty 100 A



Krimpované spoje poskytují elektrické a mechanické spojení mezi vodičem a kontaktem, které je bezpečné a spolehlivé. Optimální krimpované připojení je plynotěsné a odolné proti korozi.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MHP100 M 10 2	Verze
Číslo	3157310000	Zástrčný, stříbrné, 10 - 10 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4099987663533	
Množství	10 ST	
Typ	HDC MHP100 M 16 2	Verze
Číslo	3157320000	Zástrčný, stříbrné, 16 - 16 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4099987663540	
Množství	10 ST	
Typ	HDC MHP100 M 25 2	Verze
Číslo	3157330000	Zástrčný, stříbrné, 25 - 25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4099987663557	
Množství	10 ST	
Typ	HDC MHP100 M 35 2	Verze
Číslo	3157340000	Zástrčný, stříbrné, 35 - 35 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4099987663564	
Množství	10 ST	

Různé



Vedle těžkých konektorů poskytuje řada RockStar® příslušenství pro efektivní, funkční a bezpečnou kabeláž; např. kódovací systémy, spony stínění, krycí desky a náhradní těsnění

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MHP100 REMOVAL TOOL	Verze
Číslo	1480380000	ModuPlug, Nástroj na vyjmutí kontaktu
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118288933	
Množství	1 ST	