

FUSEHOLDER WSFH 10X85 1K5V LED

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Držák pro fotovoltaické pojistky pro fotovoltaické systémy

- K použití ve sdružovacích boxech DC u fotovoltaických systémů do 1500 V
- Montáž na DIN lištu
- Pro použití s válcovými pojistkami od 15A do 32A 10x85mm gPV

Všeobecné objednací údaje

Verze	Fotovoltaika, Držák pojistky, 1500 V, 10x85, s LED
Číslo objednávky	3164270000
Typ	FUSEHOLDER WSFH 10X85 1K5V LED
GTIN (EAN)	4099987800310
Množství	10 items

FUSEHOLDER WSFH 10X85 1K5V LED

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	67 mm	Hloubka (v palcích)	2.6378 inch
Výška	125 mm	Výška (v palcích)	4.9212 inch
Šířka	22.2 mm	Šířka (v palcích)	0.874 inch
Čistá hmotnost	99 g		

Teploty

Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C	Trvalá provozní teplota, max.	90 °C
-------------------------------	--------	-------------------------------	-------

Připojení držáku pojistek

Počet připojení	2	Délka odizolování	9.5 mm
Utahovací moment, max.	2.5 Nm	Utahovací moment, min.	2 Nm
Typ připojení	Šroubové připojení	Materiál vodiče	Měď
Průřez propojení AWG, min.	AWG 6	Průřez propojení AWG, max.	AWG 17
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	1 mm ²	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	16 mm ²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min.	1 mm ²	Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max.	16 mm ²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min.	1 mm ²	Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max.	16 mm ²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min.	1 mm ²	Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max.	16 mm ²

Technické údaje držáku pojistek

Kazetová pojistka	10 x 85 mm	Barevný	Světle modrá
Displej	LED	Držák pojistky (držák kazety)	otočné
Max. proud	32 A	Počet potenciálů	1
Rozptýlení výkonu, max.	6.5 W	Nosná lišta	TS 35
Jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV	Kategorie rázového napětí	III
Typ montáže	TS 35		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000899	ETIM 9.0	EC000899
ETIM 10.0	EC000899	ECLASS 14.0	27-25-01-13
ECLASS 15.0	27-25-01-13		

FUSEHOLDER WSFH 10X85 1K5V LED

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Příslušenství

www.weidmueller.com

10x85 gPV



Válcové pojistkové kazety gPV 10×85 jsou navrženy, aby poskytovaly kompaktní, bezpečnou a ekonomickou ochranu fotovoltaických modulů (ochrana v terénu) s napětím až 1 500 DC. Poskytují ochranu jak před přetížením, tak zkratem (třída gPV podle požadavků norem IEC60269-6 a UL248-19).

Všeobecné objednávací údaje

Typ	FUSE WSFL 10X85 15A 1K5...	Verze
Číslo	400002597	Fotovoltaika, Kazetová pojistka, 1500 V, 10x85, gPV, 15 A
objednávky		
GTIN (EAN)	8430243419611	
Množství	50 ST	
Typ	FUSE WSFL 10X85 16A 1K5...	Verze
Číslo	400002609	Fotovoltaika, Kazetová pojistka, 1500 V, 10x85, gPV, 16 A
objednávky		
GTIN (EAN)	8430243419628	
Množství	5 ST	
Typ	FUSE WSFL 10X85 20A 1K5...	Verze
Číslo	400002610	Fotovoltaika, Kazetová pojistka, 1500 V, 10x85, gPV, 20 A
objednávky		
GTIN (EAN)	8430243419635	
Množství	50 ST	
Typ	FUSE WSFL 10X85 25A 1K5...	Verze
Číslo	400002611	Fotovoltaika, Kazetová pojistka, 1500 V, 10x85, gPV, 25 A
objednávky		
GTIN (EAN)	8430243419642	
Množství	50 ST	
Typ	FUSE WSFL 10X85 30A 1K5...	Verze
Číslo	400005431	Fotovoltaika, Kazetová pojistka, 1500 V, 10x85, gPV, 30 A
objednávky		
GTIN (EAN)	8430243440424	
Množství	50 ST	
Typ	FUSE WSFL 10X85 32A 1K5...	Verze
Číslo	400002612	Fotovoltaika, Kazetová pojistka, 1500 V, 10x85, gPV, 32 A
objednávky		
GTIN (EAN)	8430243419659	
Množství	5 ST	
Typ	FUSE WSFL 10X85 35A 1K5...	Verze
Číslo	3164280000	Fotovoltaika, Kazetová pojistka, 1500 V, 10x85, gPV, 35 A
objednávky		
GTIN (EAN)	4099987800327	
Množství	5 ST	