

HDC 24D TOBU 1M32 BP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Plastové krabice jsou vhodné zejména pro aplikace, kde odolnost kovů není dostatečná. Kromě toho jsou zde uvedené krabice lehčí a o něco levnější než standardní hliníkové skříně. Proto může mít smysl používat plastové krabice tam, kde není třeba taková odolnost materiálů. Těsnost je stále IP65.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | HDC pouzdra, Instalační velikost: 4, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kabelový vstup shora, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost kabelových vstupů: M 32 |
| Číslo objednávky | 3164300000 |
| Typ | HDC 24D TOBU 1M32 BP |
| GTIN (EAN) | 4099987800167 |
| Množství | 1 items |

HDC 24D TOBU 1M32 BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Technické údaje

www.weidmueller.com

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|-------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 74 mm | Hloubka (v palcích) | 2.9134 inch |
| Výška | 88 mm | Výška (v palcích) | 3.4646 inch |
| Šířka | 56 mm | Šířka (v palcích) | 2.2047 inch |
| Čistá hmotnost | 134 g | | |

Teploty

Mezní teplota -40 °C ... 125 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné údaje

Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0 Provedení povrchu neošetřené
Stupeň krytí IP65, v zapojeném stavu

Rozměry

Kabelový vstup se závitem Celková délka pouzdra 74 mm
Výška pouzdra B 72.5 mm


Verze

| | | | |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|---|
| Velikost kabelových vstupů | M 32 | Horní část/dolní část/víčko | horní část |
| Kryt | bez krytu | Počet kabelových vstupů nahoře | 1 |
| Počet kabelových vstupů ze strany | 0 | Design pouzdra | Kabelový vstup shora, Pouzdro zástrčky |
| Design zajišťovacího systému | Boční uzamykací svorka na dolní straně | Design | vysoký |
| Instalační velikost | 4 | Kabelový vstup | se závitem |
| Typ | Zástrčka | Verze svorky | Boční uzamykací svorka |
| Těsnění | bez těsnění | Vnitřní závit | M 32 |
| Barva (RAL) | RAL 9011 | BG | 4 |
| Vhodné pro systém ModuPlug® | Ano | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

Nákresy



HDC 24D TOBU 1M32 BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Přepážkový kryt



Plastové krabice jsou vhodné zejména pro aplikace, kde odolnost kovů není dostatečná. Kromě toho jsou zde uvedené krabice lehčí a o něco levnější než standardní hliníkové skříně. Proto může mít smysl používat plastové krabice tam, kde není třeba taková odolnost materiálů. Těsnost je stále IP65.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | HDC 10B ABU BP | Verze |
| Číslo | 3107160000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 4, Stupeň krytí: IP 65, v zapojeném stavu, Přepážkový kryt, Boční uzamykací svorka na dolní straně, |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4099987172042 | Nevýměnná boční uzamykací svorka, Standardně, Velikost kabelových vstupů: none |
| Množství | 1 ST | |

Kryt základny



Plastové krabice jsou vhodné zejména pro aplikace, kde odolnost kovů není dostatečná. Kromě toho jsou zde uvedené krabice lehčí a o něco levnější než standardní hliníkové skříně. Proto může mít smysl používat plastové krabice tam, kde není třeba taková odolnost materiálů. Těsnost je stále IP65.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | HDC 10B SBU 1M25 BP | Verze |
| Číslo | 3164390000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 4, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4099987800648 | Standardně, Velikost kabelových vstupů: 1*M25, M 25, M 32 |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC 10B SBU 2M25 BP | Verze |
| Číslo | 3164400000 | HDC pouzdra, Instalační velikost: 4, Stupeň krytí: IP65, v zapojeném stavu, Kryt základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4099987800662 | Standardně, Velikost kabelových vstupů: 2*M25, M 25, M 32 |
| Množství | 1 ST | |


HDC 24D TOBU 1M32 BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Velikost 4



PUSH IN je metoda připojení přímým zasunutím. Prefabrikovaný vodič lze zasunout přímo do připojení bez potřeby nářadí.
 Počet pólů: 10
 Jmenovitý proud: 16 A
 Jmenovité napětí: 500 V
 Jmenovité napětí podle UL/CSA: 600 V AC/DC

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | HDC HE 10 FP | Verze |
| Číslo | 1873540000 | HDC vložka, Zásuvka, 500 V, 16 A, Počet pólů: 10, PUSH IN, |
| objednávky | | Instalační velikost: 4 |
| GTIN (EAN) | 4032248458158 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC HE 10 MP | Verze |
| Číslo | 1873550000 | HDC vložka, Zástrčný, 500 V, 16 A, Počet pólů: 10, PUSH IN, |
| objednávky | | Instalační velikost: 4 |
| GTIN (EAN) | 4032248458165 | |
| Množství | 1 ST | |

Verze IP68



Kromě rozsáhlé palety krytů nabízí společnost Weidmüller řadu kabelových průchodek pro širokou škálu aplikací. Kabelové průchodky z mosazi, plastu a nerezové oceli splňují nejrůznější třídy ochrany IP, aby byly vhodné pro jakýkoliv průmyslový kryt.
 V závislosti na řadě kabelových průchodek a jejich použití jsou kabelové průchodky schváleny a testovány podle norem VDE, UL, UR, cULus, DNV GL nebo EN 45545.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | VG M32-1/K68 | Verze |
| Číslo | 1909880000 | VG K (standardní plastová kabelová průchodka), Kabelové těsnění, |
| objednávky | | rovný, M 32, 10 mm, OD min. 15 - OD max. 21 mm, IP54, IP66, IP67, |
| GTIN (EAN) | 4032248536801 | IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6 |
| Množství | 20 ST | |