

HDC MHP300 M 95**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Krimpované spoje poskytují elektrické a mechanické spojení mezi vodičem a kontaktem, které je bezpečné a spolehlivé. Optimální krimpované připojení je plynotěsné a odolné proti korozi.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Zástrčný, stříbrné, 95 - 95 mm ²
Číslo objednávky	3187690000
Typ	HDC MHP300 M 95
GTIN (EAN)	4099987958783
Množství	1 items

HDC MHP300 M 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Technické údaje

www.weidmueller.com

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Délka	49.2 mm	Délka (v palcích)	1.937 inch
Průměr	9.5 mm	Čistá hmotnost	43 g

Teploty

Mezní teplota	-40 °C ... 125 °C
---------------	-------------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Všeobecné údaje


Průměr kontaktu, kolík Ø	9.5 mm	Průřez vodiče, max. AWG	3/0
Průřez propojení AWG, max.	AWG 3/0	Délka odizolování, jmenovité připojení	20 mm
Typ připojení	Nalisované připojení	Verze – vložka	MHP
Průřez propojení AWG, min.	AWG 3/0	Průřez vodiče, max.	95 mm ²
Průřez vodiče, min.	95 mm ²	Provedení povrchu	stříbrné
Cykly zapojování	≥ 500	Typ	Zástrčný
Základní materiál	Slitina mědi	Výrobní procesy	soustružené
Průřez připojeného vodiče	95 - 95 mm ²		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

Nákresy

Výkres



HDC MHP300 M 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Nářadí



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednací údaje

Typ	EPG 45	Verze
Číslo	1500830000	Nástroj k nalisování koncovek, 6mm ² , 150mm ² , Šestihranné
objednávky		krimpování, WM krimpování, Krimpování - odsazení, Lichoběžníkové
GTIN (EAN)	4050118309317	krimpování, Oválné krimpování
Množství	1 ST	

... pro kompresní kabelová oka (podle DIN 46235)



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednací údaje

Typ	ES EPG 45 HEX 25/50	Verze
Číslo	1500970000	50mm ² , Šestihranné krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118309195	
Množství	1 ST	