

HDC MHE 6 TSC FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Flexibilní

Čtyři velikosti modulu umožňují individuální řešení a tím šetří velké množství prostoru. Menší rozteč také znamená optimalizovaný design.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | Modul, 100 V, 20 A, Počet pólů: 6, Připojení PUSH IN s akčním členem, Zásuvka, Požadovaný počet míst na zásuvná připojení: 2 |
| Číslo objednávky | 3193730000 |
| Typ | HDC MHE 6 TSC FP |
| GTIN (EAN) | 4099987981071 |
| Množství | 1 items |

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 34 mm | Hloubka (v palcích) | 1.3386 inch |
| Výška | 45.8 mm | Výška (v palcích) | 1.8031 inch |
| Šířka | 33.8 mm | Šířka (v palcích) | 1.3307 inch |
| Délka | 29.2 mm | Délka (v palcích) | 1.1496 inch |
| Čistá hmotnost | 17 g | | |

Teploty

Mezní teplota -40 °C ... 125 °C

Obecné údaje

| | | | |
|---------------------------------|--------------|--|----------|
| Počet pólů | 6 | Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 |
| Cykly zapojování | ≥ 500 | Typ | Zásuvka |
| Kategorie rázového napětí | III | Závažnost znečištění | 3 |
| Základní materiál | Polykarbonát | Řada | ModuPlug |
| Jmenovité napětí (DIN EN 61984) | 100 V | Jmenovité rázové napětí (DIN EN 61984) | 6 kV |
| Jmenovitý proud (DIN EN 61984) | 20 A | Požadovaný počet míst na zásuvná připojení | 2 |

PE připojení, údaje

Typ připojení PE Šroubové připojení přes rám modulu

Verze

| | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Průřez propojení AWG, max. | AWG 20 | Typ připojení | Připojení PUSH IN s akčním členem |
| Průřez propojení AWG, min. | AWG 12 | Průřez vodiče, max. | 4 mm ² |
| Průřez vodiče, min. | 1.5 mm ² | | |

Silový kontakt

Délka odizolování podle průměru kabelu | Délka odizolování 8.00 mm

Klasifikace




| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000438 | ETIM 9.0 | EC000438 |
| ETIM 10.0 | EC000438 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-17 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-17 | | |

HDC MHE 6 TSC FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Nákresy

www.weidmueller.com




HDC MHE 6 TSC FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Příslušenství

www.weidmueller.com

Standardně



Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|-------|
| Typ | HDC MF 6B AB | Verze |
| Číslo | 1428920000 | Frame |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118233414 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC MF 6B BA | Verze |
| Číslo | 1428940000 | Frame |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118233353 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC MF 10B AC | Verze |
| Číslo | 1428960000 | Frame |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118233223 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC MF 10B CA | Verze |
| Číslo | 1428980000 | Frame |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118233278 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC MF 16B AD | Verze |
| Číslo | 1429010000 | Frame |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118233315 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC MF 16B DA | Verze |
| Číslo | 1429030000 | Frame |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118233407 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC MF 24B AF | Verze |
| Číslo | 1429050000 | Frame |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118233285 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC MF 24B FA | Verze |
| Číslo | 1429070000 | Frame |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118233520 | |
| Množství | 1 ST | |

HDC MHE 6 TSC FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství


S dlouhým vodícím kolíkem



Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|-------|
| Typ | HDC MFGL 10B AC | Verze |
| Číslo | 2736990000 | Frame |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118823042 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC MFGL 6B AB | Verze |
| Číslo | 2736970000 | Frame |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118823035 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC MFGL 24B FA | Verze |
| Číslo | 2737040000 | Frame |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118823097 | |
| Množství | 1 ST | |

S krátkým vodícím kolíkem



Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|-------|
| Typ | HDC MFGS 16B DA | Verze |
| Číslo | 2736940000 | Frame |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118823004 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC MFGS 24B AF | Verze |
| Číslo | 2736950000 | Frame |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118823011 | |
| Množství | 1 ST | |


HDC MHE 6 TSC FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství


S dlouhým vodícím kolíkem



Všeobecné objednací údaje

| | | |
|---------------------|----------------------------|-------|
| Typ | HDC MFGL 16B DA | Verze |
| Číslo objednávky | 2737020000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118823073 | |
| Množství | 1 ST | |


S krátkým vodícím kolíkem



Všeobecné objednací údaje

| | | |
|---------------------|----------------------------|-------|
| Typ | HDC MFGL 16B DA | Verze |
| Číslo objednávky | 2737020000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118823073 | |
| Množství | 1 ST | |

S dlouhým vodícím kolíkem



HDC MHE 6 TSC FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|------------|----------------------------|-------|--|
| Typ | HDC MFGL 16B AD | Verze | |
| Číslo | 2737010000 | Frame | |
| objednávky | | | |
| GTIN (EAN) | 4050118823066 | | |
| Množství | 1 ST | | |

S krátkým vodícím kolíkem




Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|------------|----------------------------|-------|--|
| Typ | HDC MFGS 6B AB | Verze | |
| Číslo | 2736890000 | Frame | |
| objednávky | | | |
| GTIN (EAN) | 4050118822250 | | |
| Množství | 1 ST | | |

| | | | |
|------------|----------------------------|-------|--|
| Typ | HDC MFGS 24B FA | Verze | |
| Číslo | 2736960000 | Frame | |
| objednávky | | | |
| GTIN (EAN) | 4050118823028 | | |
| Množství | 1 ST | | |

| | | | |
|------------|----------------------------|-------|--|
| Typ | HDC MFGS 10B AC | Verze | |
| Číslo | 2736910000 | Frame | |
| objednávky | | | |
| GTIN (EAN) | 4050118822274 | | |
| Množství | 1 ST | | |

S dlouhým vodícím kolíkem



HDC MHE 6 TSC FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|-------|
| Typ | HDC MFGL 24B AF | Verze |
| Číslo | 2737030000 | Frame |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118823080 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC MFGL 10B CA | Verze |
| Číslo | 2737000000 | Frame |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118823059 | |
| Množství | 1 ST | |


S krátkým vodícím kolíkem



Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|-------|
| Typ | HDC MFGS 6B BA | Verze |
| Číslo | 2736900000 | Frame |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118822267 | |
| Množství | 1 ST | |
| Typ | HDC MFGS 10B CA | Verze |
| Číslo | 2736920000 | Frame |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118822281 | |
| Množství | 1 ST | |

S dlouhým vodícím kolíkem



HDC MHE 6 TSC FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Všeobecné objednávací údaje

| | | | |
|---------------------|----------------------------|-------|--|
| Typ | HDC MFGL 6B BA | Verze | |
| Číslo objednávky | 2736980000 | Frame | |
| GTIN (EAN) | 4050118822908 | | |
| Množství | 1 ST | | |