

IE-C6NO8LW0010S40S40-WC-K6KV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Předmontované kabely s 2x RJ45 v IP20, vhodné pro aplikace inteligentního měření, kat. 6 Microline - extra tenké (AWG30), nestíněné, pro stíněné prostory, jiné barvy na vyžádání.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Propojovací kabel Microline, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat. 6, LSZH, 1 m, , rovný, 6 kV
Číslo objednávky	3195150010
Typ	IE-C6NO8LW0010S40S40-WC-K6KV
Množství	

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Délka	1 m	Délka (v palcích)	39.3701 inch
-------	-----	-------------------	--------------

Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota	-20 °C...60 °C
--------------------	------------------	----------------

Elektrické vlastnosti

Proudová zatížitelnost při 50 °C	1 A	PoE / PoE+	odpovídá IEEE 802.3at
----------------------------------	-----	------------	-----------------------

Obecné standardy

Standardní konektor	IEC 60603-7
---------------------	-------------

Standardy

Standardní konektor	IEC 60603-7
---------------------	-------------

Elektrické vlastnosti kabelu

Jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV	Kategorie	Cat. 6
-----------------------------------	------	-----------	--------

Mechanické a materiálové vlastnosti kabelu

Odolnost vůči olejům	No	Barevný	Bílá
Halogen	Ne	Odolnost proti šíření ohně	No

Struktura kabelu

Barva opláštění	Bílá	Průřez	4x2xAWG30/7
Stínění	U/UTP	Počet vodičů	8
Izolace	PE	Průměr pláště, max.	3.3 mm
Průměr pláště, min.	2.9 mm	Materiál pláště	LSZH
Barevné kódování	bílá / modrá, bílá / oranžová, bílá / zelená, bílá / hnědá		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

Nákresy

